

# PHILIPS


橱柜下灯 0.47 米

橱柜下灯

3000K

灰色

6941970600866



## 卓越的照明和样式

移动传感器，随时为您照亮整个空间

### 与您的室内装饰出色融合

- 适合窄小空间的紧凑外形

### 易于使用

- 易于安装、使用安全

### 照明效果

- 自然漫射光

# 产品亮点

## 适合窄小空间的紧凑外形

窄小空间安装的理想之选

## 易于安装、使用安全

Philips LED 伸缩吊扇灯已通过严格的安全测试，采用防脱落螺钉，具有坚固耐用的设计和其他重要安全功能。

## 自然漫射光

光线柔和，可有力避免眩光、强烈、直射和令人不适的光线。

# 规格

## 灯泡特征

- 预期用途: 室内

## 设计和外观

- 颜色: 灰色
- 材料: 铝

## 耐用性

- 平均使用寿命（每天使用 2.7 小时）: 20 年
- 亮度维持率: 70%

## 环境

- Disposal of the product: 在产品（经济）寿命结束时，请根据当地法规处理产品，请勿将产品与普通生活垃圾一起处理。正确处理您的产品将有助于避免对环境和人身健康可能造成的负面影响。

## 随附其他功能/附件

- 可调节射灯头: 否
- 可通过遥控器调节亮度: 否
- 集成 LED: 是
- 线缆上配有开关按钮: 否
- 随附电源适配器: 否
- 随附遥控器: 否

## 灯光特征

- 光束角度: 110°
- 显色指数 (CRI): 80
- 60% 灯光下的预热时间: <2

## 灯串/灯带

- 可延展性: 否

## 其他

- 设计用于: 卧室, 厨房, 家庭办公室
- 风格: 舒适温馨
- 类型: 橱下灯
- EyeComfort: 否

## 其他特征

- 灯具电流: 950 mA
- 效能: 53 lm/W

## 产品尺寸和重量

- 净重: 0.241 kg
- 高度: 0.85 cm
- 长度: 47 cm
- 宽度: 4.15 cm

## 服务

- 质保: 1 年

## 技术规格

- 使用寿命长达: 20,000 小时
- 光源亮度: 160
- 光色: 3000
- 主电源: 5 伏
- 灯具可调光: 否
- LED: 是
- IP 码: IP20
- 防护等级: III 类

## 包装尺寸和重量

- EAN/UPC - 产品: 6941970600866
- 净重: 0.24 kg
- 毛重: 0.32 kg
- 高度: 2.5 cm
- 长度: 4.6 cm
- 宽度: 57.2 cm
- 材料编号 (12NC): 929003323401



发行日期: 2024-11-18  
版本: 0.128

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)