

PHILIPS

超薄吸顶灯 22W


智能 LED

全彩

尺寸: Ø423

IP20/塑料/白色

6941970600903



为您打造个性化房间

Philips 吸顶灯采用超薄设计，外形时尚，可实现 WiZ 互联。无论您是在聚会还是与重要的其他人共度闲暇时光，均可使用动态全彩灯光模式来营造欢乐氛围。还可调节理想的白光色调，如冷白光，有助于集中注意力和提高工作效率；舒适烛光，有助于放松休闲；或者介于两者之间的任何光线。简约的白色外壳可与您的家居装饰完美融合。LED 节能灯具无眩光、无频闪，专为呵护您的双眼缔造。可通过 Wi-Fi 进行控制，借助 WiZ，可实现便捷连接。

安装简便

- 轻松操作，即插即用

智能控制功能

- 使用智能手机随时随地进行控制
- 语音控制让您解放双手

智能功能

- 设定照明时间，对灯具进行自动化控制
- 预设舒适功能

光的模式

- 使用预设的动态灯光模式自定义场景
- 色温可调节暖白光至冷白光为您营造适宜氛围

外形

- 设计纤薄、外形时尚

产品亮点

轻松操作，即插即用



WiZ 可与现有 Wi-Fi 路由器搭配使用，而无需其他网关。操作简单，只需插入新灯具、下载 WiZ 应用程序即可。现在您已准备就绪！

随时随地进行控制



无论您在何处，都可以使用智能手机控制 WiZ 灯具。即便您在离开家时忘记关灯也无需担心。WiZ 应用程序适用于 iOS 和 Android。

语音控制让您解放双手



只需启用与 Google、Alexa 的集成或添加到 Siri Shortcuts，通过语音即可轻松控制灯具。

设定照明时间，对灯具进行自动化控制




根据每日或每周活动对灯具进行自动化控制。设定照明时间，灯具将在您到家之前打开，在您不需要时关闭。

预设舒适功能



使用 WiZ 应用程序中的预设舒适功能，全天享受最适合您的昼夜节律的照明模式。当您需要唤醒活力和集中精力时，WiZ 将为您提供明亮日光，并平稳过渡到柔和暖白光，帮助您放松身心、安然入睡。

自定义场景



混合使用不同彩色光和白光模式，为您的日常生活营造理想的灯光氛围。保存下来并随时通过应用程序、语音或者远程调出这种场景。

暖白光至冷白光以及预设模式



可从活力十足的冷白光到温馨柔和的暖白光等多种范围中进行选择，或者直接从“全神贯注”和“放松休息”等预设模式中进行选择，为您的活动营造最佳氛围。

超薄设计



此款灯具设计简约，外形纤薄，能轻松融入任何室内装饰风格。

规格

灯泡特征

- 预期用途: 室内
- 灯的外形: 圆形

设计和外观

- 颜色: 白色
- 材料: 塑料

耐用性

- 平均使用寿命 (每天使用 2.7 小时): 20 年
- 亮度维持率: 70%
- 开关循环次数: 15,000

随附其他功能/附件

- 可通过遥控器调节亮度: 是
- 集成 LED: 是
- 随附遥控器: 否

灯光特征

- 颜色一致性: 6 SDCM
- 显色指数 (CRI): 80
- 60% 灯光下的预热时间: <2

其他

- 设计用于: 实用
- EyeComfort: 是

其他特征

- 灯具电流: 190 mA
- 效能: 84 lm/W

功耗

- 功率系数: 0.5
- 电压: 220-240 V

产品尺寸和重量

- 净重: 1.5 kg
- 高度: 3.2 cm
- 长度: 42.3 cm
- 宽度: 42.3 cm

服务

- 质保: 2 年

技术规格

- 使用寿命长达: 20,000 小时
- 直径: 423 mm
- 光源亮度: 1850
- 光色: 2200-6500 (RGB)
- 灯具可调光: 无线调光 - 请勿与调光器一起使用
- LED: 是
- 内置 LED: 是
- 随附灯泡瓦数: 22
- IP 码: IP20
- 防护等级: II 类

包装尺寸和重量

- 净重: 1.4 kg
- 毛重: 1.99 kg
- 高度: 0
- 长度: 0
- 宽度: 0
- 材料编号 (12NC): 929003323109



发行日期: 2024-06-21
版本: 0.114

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com