

# PHILIPS

## 超薄吸顶灯 22 瓦

吸顶灯


4000K

灰色

可调亮度



6941970602556



## 高品质照明点亮更加光明的未来

微型光学设计和优质 LED 灯助力打造亮度均匀的照明环境，可减少眩光和蓝光危害，构建护眼“第二空间”

### 易于使用

- 轻松安装

### 调控

- 分级调光

### 选择高品质 LED 灯，享受持续数十年的良好照明体验

- 减少眩光，提升舒适感。

### 呵护眼睛

- 优质 LED 灯让房间充满生动色彩
- 无蓝光危害，无可见闪烁
- 3D 背光可抑制对比眩光

# 产品亮点

## 轻松安装

安装轻松便捷。只需将灯具牢固地固定在墙壁或天花板上并接通电源，便可随时点亮使用。

## 分级调光

随心选择不同的调光级别，营造恰如其分的照明氛围。

## 采用交错光学技术的 EyeComfort

交错光学技术可提升日常生活中的整体照明体验。压印的 3D 图案有助于漫射光线，微透镜技术实现均匀的光线分布，显著减少眩光。这种照明灯具不仅可以发出柔和均匀的光线，让您的眼睛倍感舒适，而且还可巧妙地重新分配光线，以减少照明区域的刺眼光线。

## 优质 LED 灯

这款 Philips 灯具集成了高级 LED 技术。即开即亮，提供出色的光输出，让房间充满生动色彩，帮助孩子在绘画或阅读时识别颜色。

## 光生物安全性

吸顶灯的蓝光危害等级为 RGO，这意味着使用这些 LED 产品完全没有蓝光危害。无可见闪烁，能够营造赏心悦目的照明环境，呵护您的双眼。

## 3D 背光

除主光源外，背面附加的间接光源可照亮天花板的昏暗区域，降低空间的明暗对比度，从而抑制对比眩光，提供舒适的光线。

# 规格

## 灯泡特征

- 预期用途: 室内
- 灯的外形: 圆形

## 设计和外观

- 颜色: 灰色
- 材料: 塑料

## 耐用性

- 平均使用寿命 (每天使用 2.7 小时): 15 年
- 亮度维持率: 70%
- 开关循环次数: 15,000

## 环境

- Disposal of the product: 在产品 (经济) 寿命结束时，请根据当地法规处理产品，请勿将产品与普通生活垃圾一起处理。正确处理您的产品将有助于避免对环境和人身健康可能造成的负面影响。

## 随附其他功能/附件

- 可调节射灯头: 否
- 可通过遥控器调节亮度: 否
- 集成 LED: 是
- 随附遥控器: 否

## 灯光特征

- 颜色一致性: 6 SDCM
- 显色指数 (CRI): 97
- 60% 灯光下的预热时间: <2

## 其他

- 设计用于: 卧室, 客厅, 餐厅, 厨房, 家庭办公室, 车库
- 风格: 舒适温馨
- 类型: 吸顶灯
- EyeComfort: 是
- 其他功能: 可调光

## 其他特征

- 灯具电流: 110 mA
- 效能: 90 lm/W

## 功耗

- 功率系数: 0.9

## 产品尺寸和重量

- 净重: 1.2 kg
- 高度: 2.35 cm
- 长度: 42.1 cm
- 宽度: 42.1 cm

#### 技术规格

- 使用寿命长达: 15,000 小时
- 直径: 421 mm
- 光源亮度: 2000
- 光色: 4000
- 主电源: AC 220-240
- 灯具可调光: 分级调光 - 请勿与调光器一起使用
- LED: 是

- IP 码: IP20
- 防护等级: II 类

#### 包装尺寸和重量

- 净重: 1.2 kg
- 毛重: 1.42 kg
- 高度: 0
- 长度: 0
- 宽度: 0



发行日期: 2024-11-21  
版本: 0.173

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)