

PHILIPS

白炽灯泡磨砂 100
瓦 A60 E27

LED

6500K

1500 流明

50000 小时

6941970605908



明亮 LED 照明，拥有卓越 照明质量

Philips LED 灯泡，为日常室内活动提供普通照明解决方案。将立即节省您的能源成本并减少灯泡更换的频率，而不会影响您的照明质量。

优质光源

- 专为给你的眼睛带来舒适体验而设计

选择可持续解决方案

- 节能高达 90%
- 长使用寿命灯泡 - 长达 50 年

产品亮点

专为舒适用眼而设计



刺眼的光线给眼睛所带来的不适感显而易见。太亮，容易让人感到眩目。太弱，又容易让人看到灯光闪烁。现在，这款专为舒适用眼而设计的 LED 灯可以通过柔和的灯光为您点亮世界，为您的家居环境营造理想的氛围。

节能高达 90%



无需牺牲灯光质量也能享受 LED 出色的节能效果。更换现有的白炽灯或卤素灯泡，节能效果立竿见影，能耗可减少 90% 以上

长使用寿命灯泡 - 长达 50 年



使用寿命长达 50,000 小时，可以减少您频繁更换灯泡的麻烦，让您享受超过 50 年的完美照明解决方案。

规格

灯泡特征

- 预期用途: 室内
- 灯的外形: 非定向灯泡
- 插座: E27
- 可调光: 否
- 灯泡外观: 磨砂
- 灯泡材料: 玻璃

灯泡尺寸

- 高度: 10.4 cm
- 宽度: 6 cm

耐用性

- 开关循环次数: 100,000
- 标称使用寿命: 50,000 小时

环境

- Disposal of the product: 在产品（经济）寿命结束时，请根据当地法规处理产品，请勿将产品与普通生活垃圾一起处理。正确处理您的产品将有助于避免对环境和人身健康可能造成的负面影响。

灯光特征

- 显色指数 (CRI): 80
- 色温: 6500 K
- 标称光通量: 1500 lm
- 60% 灯光下的预热时间: 即亮
- 颜色代码: 865 | CCT of 6500K

其他特征

- 效能: 200 lm/W

包装信息

- EAN: 6941970605908
- EOC: 694197060590800
- 产品名称: LED CLA 100W A60 E27 6500K FR UE CN

功耗

- 功率系数: 0.4
- 电压: AC 220-240 V
- 瓦数: 7.5 W
- 瓦数当量: 100 W

产品尺寸和重量

- 长度: 10.4 cm

技术规格

- 频率: 50-60 Hz

包装尺寸和重量

- EAN/UPC - 产品: 6941970605908
- 净重: 0.04 kg
- 毛重: 0.06 kg
- 高度: 12 cm
- 长度: 6.6 cm
- 宽度: 6.6 cm



发行日期: 2025-03-11
版本: 0.123

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文件中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com