

# PHILIPS

低压色温可调节白光  
灯带

智能 LED

可调节的白光

10 米长（可裁剪）

IP20

6941970609029



## 日常生活智能照明

Philips 智能 LED 低压灯带（与 WiZ 桥接器盒配合使用）可满足您使用明亮智能灯的一切需求。将柔性灯带裁剪至一定尺寸，为任意空间增添间接线性照明。此款 LED 灯带已连接 WiZ。连上现有 Wi-Fi，即可通过 WiZ 应用程序或语音进行控制。

### 安装简便

- 轻松操作，即插即用

### 智能控制功能

- 使用智能手机随时随地进行控制
- 语音控制让您解放双手

### 智能功能

- 设定照明时间，对灯具进行自动化控制
- 预设舒适功能
- 能耗监控

### 光的模式

- 色温可调节（从暖白光到冷白光）以及预设模式
- 使用预设的动态灯光模式自定义场景

# 产品亮点

## 轻松操作，即插即用



WiZ 可与现有 Wi-Fi 路由器搭配使用，而无需其他网关。操作简单，只需插入新灯具、下载 WiZ 应用程序即可。现在您已准备就绪！

## 随时随地进行控制



无论您在何处，都可以使用智能手机控制 WiZ 灯具。即便您在离开家时忘记关灯也无需担心。WiZ 应用程序适用于 iOS 和 Android。

## 语音控制让您解放双手



只需启用与 Google、Alexa 的集成或添加到 Siri Shortcuts，通过语音即可轻松控制灯具。

## 设定照明时间，对灯具进行自动化控制



根据每日或每周活动对灯具进行自动化控制。设定照明时间，灯具将在您到家之前打开，在您不需要时关闭。

## 预设舒适功能



使用 WiZ 应用程序中的预设舒适功能，全天享受最适合您的昼夜节律的照明模式。当您需要唤醒活力和集中精力时，WiZ 将为您提供明亮日光，并平稳过渡到柔和暖白光，帮助您放松身心、安然入睡。

## 能耗监控



WiZ 应用程序记录灯具能耗情况。查看您的每周或每日报告并合理规划照明以优化家中灯具的能耗。

## 色温可调节（从暖白光到冷白光）以及预设模式



可从活力十足的冷白光到温馨柔和的暖白光等多种范围中进行选择，或者直接从“全神贯注”和“放松休息”等预设模式中进行选择，为您的活动营造最佳氛围。

## 自定义场景



混合使用不同彩色光和白光模式，为您的日常生活营造理想的灯光氛围。保存下来并随时通过应用程序、语音或者远程调出这种场景。

# 规格

## 灯泡特征

- 预期用途: 室内

## 设计和外观

- 颜色: 白光
- 材料: 金属, 塑料

## 耐用性

- 平均使用寿命 (每天使用 2.7 小时): 20 年
- 亮度维持率: 70%
- 开关循环次数: 15,000

## 随附其他功能/附件

- 可通过遥控器调节亮度: 否
- 集成 LED: 是
- 线缆上配有开关按钮: 否
- 随附电源适配器: 否
- 随附遥控器: 否

## 灯光特征

- 光束角度: 120 °
- 颜色一致性: 6 SDCM
- 显色指数 (CRI): 90
- 60% 灯光下的预热时间: <2

## 其他

- 设计用于: 实用
- EyeComfort: 是

## 其他特征

- 灯具电流: 2200 mA

## 功耗

- 电压: 24 V

## 产品尺寸和重量

- 净重: 0.15 kg
- 高度: 0.14 cm
- 长度: 1,000 cm
- 宽度: 0.8 cm

## 服务

- 质保: 3 年

## 技术规格

- 使用寿命长达: 20,000 小时
- 光源亮度: 600(@6500K)
- 光色: 2700-6500
- 灯具可调光: 是
- LED: 是
- 内置 LED: 是
- 随附灯泡瓦数: 6.5(50) (@6500K)
- IP 码: IP20
- 防护等级: III 类

## 包装尺寸和重量

- EAN/UPC - 产品: 6941970609029
- 净重: 0.15 kg
- 毛重: 0.17 kg
- 高度: 15.8 cm
- 长度: 1.6 cm
- 宽度: 15.8 cm



发行日期: 2024-11-21  
版本: 0.52

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)