

PHILIPS

Radii 壁灯 1.3 瓦

户外灯具

3000K

黑色

可联动；感应器；太阳能；防水



6941970612791



我们迄今为止最节能的 LED 灯

Philips 研发了超高能效的太阳能 LED 户外灯，利用新技术减少碳排放和材料浪费，降低能耗。其使用寿命长达 50,000 小时，比同类产品 Philips LED 户外灯长 5 倍以上，助力地球可持续发展。

轻松安装

- 无需布线

可持续照明解决方案

- 超高能效太阳能

让花园充满设计感

- 选择户外壁灯

高品质的 LED 芯片

- LED 系统享有 5 年质保期

专为户外使用而设计

- IP44 - 防风雨

优质光源

- 明亮白光 3000K


产品亮点

无需布线



此款灯具完全由太阳能供电，无需布线，易于在花园或其他户外区域的任意位置进行安装以及调整位置。

超高能效太阳能



凭借 Philips 超高能效太阳能系统，这些灯具在电池满电量时可提供长达 40 小时的照明。整夜提供明亮的光线，甚至在恶劣或阴天的天气条件下也依然明亮。

选择户外壁灯

这款壁灯可以充分利用您的户外空间，非常适合安装在前门附近或露台墙壁上。

LED 系统享有 5 年质保期




除了为该灯具提供标准的 2 年保修外，Philips 还为 LED 系统（LED 模块和驱动器）提供 5 年保修。

IP44 - 防风雨



这款 Philips 户外灯特别适用于室外潮湿环境，经过严格测试，确保防水。获得 IP44 等级认证，可提供防尘和防溅水保护，非常适合普通户外照明。

明亮白光 3000K



您知道吗？不同色调的白光是通过不同的色温（以开尔文 (K) 为单位）来识别的。较低的色温会产生温暖舒适的白光，而较高的色温会产生更有活力的冷白光。该灯具可产生 3000 K 的明亮白光。

规格

设计和外观

- 颜色: 黑色
- 材料: 塑料

环境

- Disposal of the product: 在产品（经济）寿命结束时，请根据当地法规处理产品，请勿将产品与普通生活垃圾一起处理。正确处理您的产品将有助于避免对环境 and 人身健康可能造成的负面影响。

随附其他功能/附件

- LED 模块 5 年保修: 是
- 可调节射灯头: 否
- 防锈防尘: 是
- 双向光束: 否
- 动作感应自动开关: 是
- 完全防风雨: 是
- 集成 LED: 是
- 动作感应器: 是
- 太阳能: 是
- 暖白光: 否
- 中心装饰品: 否

花园区域

- 花园区域: 花园和露台

灯光特征

- 显色指数 (CRI): 80

其他

- 设计用于: 花园和露台
- 风格: 舒适温馨
- 类型: 壁灯
- EyeComfort: 否
- LED 创新: UltraEfficient
- 其他功能: 联动, 传感器, 太阳能, 防水

产品尺寸和重量

- 净重: 0.74 kg
- 高度: 19.2 cm
- 长度: 24 cm
- 宽度: 17.5 cm

服务

- 质保: 5 年

技术规格

- 使用寿命长达: 50,000 小时
- 光源亮度: 250
- 光色: 3000K
- 主电源: 4 伏
- 灯具可调光: 否
- 内含光源的节能级别: A
- 更换灯泡的最大瓦数: 1.3 W
- IP 码: IP44
- 防护等级: III 类
- 光源可更换: 是

包装尺寸和重量

- EAN/UPC - 产品: 6941970612791
- 净重: 0.74 kg
- 毛重: 1.13 kg
- 高度: 27 cm
- 长度: 20 cm
- 宽度: 20 cm



发行日期: 2025-03-11
版本: 0.126

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com