

# PHILIPS

FC570 吸顶灯 36 +  
28 瓦

吸顶灯

6000/3000/4000K

白色

色温变换球泡

6941970613132



## 舒适护眼的 LED 灯

Philips EyeComfort LED 吸顶灯配有舒适的光源，在照亮空间的同时，给您的眼睛提供悉心呵护。

### 氛围光效

- 氛围照明模式

### 超高品质

- EyeComfort 舒视光

### 耐用性

- 使用寿命长达 15,000 小时

# 产品亮点

## 氛围照明模式

使用氛围照明模式营造舒适、亲密的氛围。

## Eyecomfort

灯光质量差可能会导致眼睛疲劳。随着我们中的许多人以室内活动为主，为家庭提供合适的照明比以往任何时候都更为重要。我们的产品符合严格的测试标准，包括闪烁、频闪、眩光、色彩还原和调光效果，以确保满足 EyeComfort 要求。飞利浦 LED 灯泡在使用寿命中始终如一地提供舒适的灯光，十多年来一直提供稳定的照明质量、输出和色彩。选用让眼睛感到舒适的灯。您的眼睛将得到最好呵护。

## 使用寿命长达 15,000 小时

借助 Philips LED 技术，产品的使用寿命可长达 15,000 小时。

# 规格

## 灯泡特征

- 预期用途: 室内

## 设计和外观

- 颜色: 白光
- 材料: 金属, 塑料

## 耐用性

- 平均使用寿命 (每天使用 2.7 小时): 15 年
- 开关循环次数: 15,000

## 环境

- Disposal of the product: 在产品 (经济) 寿命结束时, 请根据当地法规处理产品, 请勿将产品与普通生活垃圾一起处理。正确处理您的产品将有助于避免对环境和人身健康可能造成的负面影响。

## 随附其他功能/附件

- 可通过遥控器调节亮度: 否
- 集成 LED: 是
- 随附遥控器: 是

## 灯光特征

- 颜色一致性: 6 SDCM
- 显色指数 (CRI): 95
- 60% 灯光下的预热时间: <2

## 其他

- 设计用于: 卧室
- 风格: 舒适温馨
- 类型: 吸顶灯
- EyeComfort: 是
- LED 创新: EyeComfort
- 其他功能: 色温变换球泡

## 其他特征

- 灯具电流: 300 mA
- 效能: 69 lm/W

## 功耗

- 功率系数: 0.9

## 产品尺寸和重量

- 净重: 5.8 kg
- 高度: 29 cm

## 服务

- 质保: 1 年

## 技术规格

- 使用寿命长达: 15,000 小时
- 直径: 520 mm
- 光源亮度: 2000 @4000K
- 光色: 6000/3000/4000
- 主电源: AC 220
- 灯具可调光: 否
- LED: 是
- IP 码: IP20
- 防护等级: I 类

**包装尺寸和重量**

- 净重: 5.8 kg
- 毛重: 8.79 kg
- 高度: 0

- 长度: 0
- 宽度: 0
- 材料编号 (12NC): 929004101909



发行日期: 2024-09-20  
版本: 0.49

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)