

PHILIPS

CL950 吸顶灯 55 瓦

智能 LED

可调节的白光

IP40/塑料/白色

6941970613385



日常生活智能照明

Philips EyeComfort LED 吸顶灯配有舒适的光源，在照亮空间的同时，给您的眼睛提供悉心呵护。

智能控制功能

- 使用 Google Assistant、Alexa 或 Siri Shortcuts 进行语音控制

光的模式

- 使用预设的动态灯光模式自定义场景。
- 触发不同的灯光模式

产品亮点

语音控制

通过语音和 Google Assistant、Amazon Alexa 或 Siri Shortcuts 控制灯具，解放您的双手。使用简单的语音命令即可打开或关闭灯具、调亮和调暗灯光、改变灯光颜色并设置自定义灯光场景。

自定义场景

混合使用不同彩色光和白光模式，为您的日常生活营造理想的灯光氛围。保存下来并随时通过 WiZmote 应用或语音调出这种场景。

触发不同的灯光模式

“通过在 WiZ 应用程序中设置房间中的照明规律，可以让感应器在一天的不同时间触发不同的灯光模式”

规格

灯泡特征

- 预期用途: 室内

设计和外观

- 颜色: 白光
- 材料: 塑料

耐用性

- 平均使用寿命 (每天使用 2.7 小时): 15 年
- 亮度维持率: 70%
- 开关循环次数: 15,000

随附其他功能/附件

- 可通过遥控器调节亮度: 是
- 集成 LED: 是
- 随附遥控器: 否

灯光特征

- 颜色一致性: 6 SDCM
- 显色指数 (CRI): 97
- 60% 灯光下的预热时间: <2

其他

- 设计用于: 卧室
- EyeComfort: 是

其他特征

- 灯具电流: 280 mA
- 效能: 80 lm/W

功耗

- 功率系数: 0.9
- 电压: 220-240 V

产品尺寸和重量

- 净重: 3.1 kg
- 高度: 7.3 cm

服务

- 质保: 1 年

技术规格

- 使用寿命长达: 15,000 小时
- 直径: 500 mm
- 光源亮度: 4400
- 光色: 2700-6500
- 灯具可调光: 无线调光 - 请勿与调光器一起使用
- LED: 是
- 内置 LED: 是
- 随附灯泡瓦数: 55
- IP 码: IP40
- 防护等级: II 类

包装尺寸和重量

- 净重: 2.7 kg
- 毛重: 3.4 kg
- 高度: 0
- 长度: 0
- 宽度: 0



发行日期: 2024-11-21
版本: 0.52

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com