

# PHILIPS

## 嵌入式灯

筒灯

4000K

灰色

6941970618199



## 卓越的照明和样式

深凹设计，视觉舒适

**与您的室内装饰出色融合**

- 富有表现力的优雅形状

**照明效果**

- 多层次视觉效果 动态分层设计

**超高品质**

- EyeComfort 舒视光

**耐用性**

- 使用寿命长达 25,000 小时

# 产品亮点

## 富有表现力的优雅形状

简洁又现代的设计让您的房间更加优雅和精致。

## 多层次视觉效果 动态分层设计

动态分层设计会产生别致的灯光效果，让您的房间创意十足。

## Eyecomfort

灯光质量差可能会导致眼睛疲劳。随着我们中的许多人以室内活动为主，为家庭提供合适的照明比以往任何时候都更为重要。我们的产品符合严格的测试标准，包括闪烁、频闪、眩光、色彩还原和调光效果，以确保满足 EyeComfort 要求。飞利浦 LED 灯泡在使用寿命中始终如一地提供舒适的

灯光，十多年来一直提供稳定的照明质量、输出和色彩。选用让眼睛感到舒适的灯。您的眼睛将得到最好呵护。

## 使用寿命长达 25,000 小时

借助 Philips LED 技术，产品的使用寿命可长达 25,000 小时

# 规格

## 灯泡特征

- 预期用途: 室内

## 设计和外观

- 颜色: 灰色
- 材料: 塑料

## 耐用性

- 开关循环次数: 15,000

## 环境

- Disposal of the product: 在产品（经济）寿命结束时，请根据当地法规处理产品，请勿将产品与普通生活垃圾一起处理。正确处理您的产品将有助于避免对环境和人身健康可能造成的负面影响。

## 随附其他功能/附件

- 可调节射灯头: 否
- 可通过遥控器调节亮度: 否
- 集成 LED: 否
- 随附遥控器: 否

## 灯光特征

- 光束角度: 50°
- 颜色一致性: 5 SDCM
- 显色指数 (CRI): 95
- 60% 灯光下的预热时间: <2

## 其他

- 设计用于: 卧室, 客厅, 餐厅, 厨房, 家庭办公室, 走廊
- 风格: 舒适温馨
- 类型: 筒灯
- EyeComfort: 是
- LED 创新: EyeComfort

## 其他特征

- 灯具电流: 60 mA
- 效能: 82 lm/W

## 功耗

- 功率系数: 0.5

## 产品尺寸和重量

- 净重: 0.1397 kg
- 开孔长度: 0.0-7.5 cm
- 开孔宽度: 0.0-7.5 cm
- 高度: 7 cm
- 凹面距离: 5 cm

## 服务

- 质保: 3 年

## 技术规格

- 使用寿命长达: 25,000 小时
- 直径: 85 mm
- 光源亮度: 580
- 光色: 4000
- 主电源: AC 220-240
- 灯具可调光: 否
- LED: 是
- 随附灯泡瓦数: 7
- IP 码: IP20
- 防护等级: II 类
- 光源数量: 1

## 包装尺寸和重量

- EAN/UPC - 产品: 6941970618199
- 净重: 0.14 kg
- 毛重: 0.18 kg
- 高度: 9.4 cm
- 长度: 8.6 cm
- 宽度: 9.8 cm
- 材料编号 (12NC): 929004124509



发行日期: 2024-07-25  
版本: 0.78

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)