

PHILIPS

Eridani 嵌入式灯 190
毫米

筒灯

4000K

白色

6941970622264



舒适护眼的 LED 灯

Philips EyeComfort LED 筒灯配有舒适的光源，在照亮空间的同时，为您的眼睛提供悉心呵护。

安全

- 使用安全，无火焰或烟雾

耐用性

- 使用寿命长达 15,000 小时

产品亮点

使用安全，无火焰或烟雾

安全设计有效避免烟雾或火灾风险，符合所有相关消防安全标准。

使用寿命长达 15,000 小时

借助 Philips LED 技术，产品的使用寿命可长达 15,000 小时。

规格

灯泡特征

- 预期用途: 室内

设计和外观

- 颜色: 白光
- 材料: 塑料

耐用性

- 开关循环次数: 10,000

环境

- Disposal of the product: 在产品（经济）寿命结束时，请根据当地法规处理产品，请勿将产品与普通生活垃圾一起处理。正确处理您的产品将有助于避免对环境和人身健康可能造成的负面影响。

随附其他功能/附件

- 可调节射灯头: 否
- 可通过遥控器调节亮度: 否
- 集成 LED: 是
- 随附遥控器: 否

灯光特征

- 光束角度: 100 °
- 颜色一致性: 5 SDCM
- 显色指数 (CRI): 80
- 60% 灯光下的预热时间: <2

其他

- 设计用于: 卧室, 客厅, 餐厅, 厨房, 家庭办公室
- 风格: 舒适温馨
- 类型: 筒灯
- EyeComfort: 是
- LED 创新: EyeComfort

其他特征

- 灯具电流: 121 mA
- 效能: 93 lm/W

功耗

- 功率系数: 0.5
- 瓦数: 16 W

产品尺寸和重量

- 净重: 0.162 kg
- 开孔长度: 17.5 cm
- 开孔宽度: 17.5 cm
- 高度: 4 cm
- 凹面距离: 5 cm

服务

- 质保: 1 年

技术规格

- 使用寿命长达: 20,000 小时
- 直径: 190 mm
- 光源亮度: 1500
- 光色: 4000
- 主电源: AC 220-240
- 灯具可调光: 否
- LED: 是
- IP 码: IP20
- 防护等级: II 类
- 光源数量: 1

包装尺寸和重量

- EAN/UPC - 产品: 6941970622264
- 净重: 0.16 kg
- 毛重: 0.22 kg
- 高度: 19.5 cm
- 长度: 4.3 cm
- 宽度: 19.3 cm



发行日期: 2024-11-21
版本: 0.53

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文件中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com