

PHILIPS

吸顶灯 120 瓦矩形

吸顶灯

2700 - 6500K

灰色

6941970645621



弹指间，场景氛围随心变幻

轻点遥控器按键，Philips LED 多功能吸顶灯随心调控，轻松选择专属光照设置，尽享极致灵活与便捷。柔和的光线还可呵护您的眼睛。根据您的需求营造理想灯光氛围。

氛围光效

- 明亮且舒适的吸顶灯

调控

- 高效贴心。可通过调光功能进行调节（附赠遥控器）

呵护眼睛

- 优质 LED 灯让房间充满生动色彩

产品亮点

明亮且舒适的吸顶灯

Philips LED 吸顶吊扇灯为您的房间提供明亮且舒适的照明，您可以使用随附的遥控器或墙壁开关进行控制。

高效贴心。可通过调光功能进行调节（附赠遥控器）

易于操作的遥控器方便您根据心情自由调节光线亮度，轻松找到最舒心的那一缕光线。

优质 LED 灯

这款 Philips 灯具集成了高级 LED 技术。即开即亮，提供出色的光输出，让房间充满生动色彩，帮助孩子在绘画或阅读时识别颜色。

规格

灯泡特征

- 预期用途: 室内

设计和外观

- 颜色: 灰色
- 材料: 金属, 塑料

耐用性

- 平均使用寿命 (每天使用 2.7 小时): 15 年
- 开关循环次数: 15,000

环境

- Disposal of the product: 在产品 (经济) 寿命结束时, 请根据当地法规处理产品, 请勿将产品与普通生活垃圾一起处理。正确处理您的产品将有助于避免对环境和人身健康可能造成的负面影响。

随附其他功能/附件

- 可通过遥控器调节亮度: 否
- 集成 LED: 是
- 随附遥控器: 是

灯光特征

- 颜色一致性: 6 SDCM
- 显色指数 (CRI): 95
- 60% 灯光下的预热时间: <2

其他

- 设计用于: 客厅
- 风格: 舒适温馨
- 类型: 吸顶灯
- EyeComfort: 是
- LED 创新: EyeComfort

其他特征

- 灯具电流: 560 mA
- 效能: 60 lm/W

功耗

- 功率系数: 0.9

产品尺寸和重量

- 净重: 6.77 kg
- 高度: 11 cm
- 长度: 103 cm
- 宽度: 71 cm

服务

- 质保: 1 年

技术规格

- 使用寿命长达: 15,000 小时
- 光源亮度: 7200
- 光色: 2700-6500
- 主电源: AC 220-240
- 灯具可调光: 是
- LED: 是
- IP 码: IP40
- 防护等级: I 类

包装尺寸和重量

- 净重: 6.77 kg
- 毛重: 9.26 kg
- 高度: 0
- 长度: 0
- 宽度: 0



发行日期: 2024-12-05
版本: 0.50

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证, 也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约, 也不构成任何报价或合同的一部分, 除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com