

PHILIPS

吸顶灯 60 瓦方形

吸顶灯

4000/2700/6500K

金色

6941970648844



借助现有开关，即可为一盏灯 赋予三种光照设置。

Philips EyeComfort LED 吸顶灯配有舒适的光源，在照亮空间的同时，给您的眼睛提供悉心呵护。

优质光源

- EyeComfort – 护眼灯具

照明效果

- 光线明亮且分布均匀

调控

- 色温可调节 — 3 种设定，涵盖从暖白光到冷日光

产品亮点

EyeComfort – 护眼灯具



劣质灯光会造成眼睛疲劳。很多人长时间在室内活动，因此选择适合您的家居环境的灯具尤为重要。我们的产品符合极为严格的测试标准，包括闪烁、频闪、眩光、色彩还原和调光效果，以确保满足 EyeComfort 要求。此 Philips LED 灯具在使用寿命期间始终如一地提供舒适的灯光，十多年来一直提供稳定的照明质量、输出和色彩。

光线明亮且分布均匀

为了真正照亮您的房间，请选择这种光线分布均匀的灯具，它可以将光线均匀地投射到整个空间。

色温可调节 — 3 种设定，涵盖从暖白光到冷日光

选择不同的灯光颜色（2700K、4000K、6500K）为房间营造特定的氛围。

规格

灯泡特征

- 预期用途: 室内

设计和外观

- 颜色: 金色
- 材料: 金属, 塑料

耐用性

- 平均使用寿命 (每天使用 2.7 小时): 15 年
- 开关循环次数: 15,000

环境

- Disposal of the product: 在产品 (经济) 寿命结束时, 请根据当地法规处理产品, 请勿将产品与普通生活垃圾一起处理。正确处理您的产品将有助于避免对环境和人身健康可能造成的负面影响。

随附其他功能/附件

- 可通过遥控器调节亮度: 否
- 集成 LED: 是
- 随附遥控器: 否

灯光特征

- 颜色一致性: 6 SDCM
- 显色指数 (CRI): 95
- 60% 灯光下的预热时间: <2

其他

- 设计用于: 客厅
- 风格: 舒适温馨
- 类型: 吸顶灯
- EyeComfort: 是
- LED 创新: EyeComfort

其他特征

- 灯具电流: 310 mA
- 效能: 66 lm/W

功耗

- 功率系数: 0.9

产品尺寸和重量

- 净重: 2.6 kg
- 高度: 8 cm
- 长度: 53 cm
- 宽度: 53 cm

服务

- 质保: 1 年

技术规格

- 使用寿命长达: 15,000 小时
- 光源亮度: 4000
- 光色: 4000/2700/6500
- 主电源: AC 220-240
- 灯具可调光: 分级调光 - 请勿与调光器一起使用
- LED: 是
- IP 码: IP40
- 防护等级: I 类

包装尺寸和重量

- 净重: 2.6 kg
- 毛重: 2.6 kg
- 高度: 0
- 长度: 0
- 宽度: 0



发行日期: 2025-03-11
版本: 0.57

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文件中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com