

PHILIPS

超薄吸顶灯 36 瓦

吸顶灯


4000K

浅灰色

可调亮度



6947830499366



高品质照明点亮更加光明的未来

微型光学设计和优质 LED 灯助力打造亮度均匀的照明环境，可减少眩光和蓝光危害，构建护眼“第二空间”

可持续照明解决方案

- 优质 LED 灯

易于使用

- 轻松安装

超高品质

- EyeComfort 舒视光

调控

- 分级调光

产品亮点

优质 LED 灯



这款飞利浦灯具所集成的 LED 技术是由飞利浦独特研发的解决方案。即开即亮，让您的房间充满生动色彩。

轻松安装

安装轻松便捷。只需将灯具牢固地固定在墙壁或天花板上并接通电源，便可随时点亮使用。

分级调光

随心选择不同的调光级别，营造恰如其分的照明氛围。

Eyecomfort

灯光质量差可能会导致眼睛疲劳。随着我们中的许多人以室内活动为主，为家庭提供合适的照明比以往任何时候都更为重要。我们的产品符合严格的测试标准，包括闪烁、频闪、眩光、色彩还原和调光效果，以确保满足 EyeComfort 要求。飞利浦 LED 灯泡在使用寿命中始终如一地提供舒适的灯光，十多年来一直提供稳定的照明质量、输出和色彩。选用让眼睛感到舒适的灯。您的眼睛将得到最好呵护。

规格

灯泡特征

- 预期用途: 室内
- 灯的外形: 圆形

设计和外观

- 颜色: 浅灰色
- 材料: 塑料

耐用性

- 平均使用寿命 (每天使用 2.7 小时): 15 年
- 亮度维持率: 70%
- 开关循环次数: 15,000

环境

- Disposal of the product: 在产品 (经济) 寿命结束时, 请根据当地法规处理产品, 请勿将产品与普通生活垃圾一起处理。正确处理您的产品将有助于避免对环境和人身健康可能造成的负面影响。

随附其他功能/附件

- 可调节射灯头: 否
- 可通过遥控器调节亮度: 否
- 集成 LED: 是
- 随附遥控器: 否

灯光特征

- 颜色一致性: 6 SDCM
- 显色指数 (CRI): 97
- 60% 灯光下的预热时间: <2

其他

- 设计用于: 卧室, 客厅, 餐厅, 厨房, 家庭办公室, 车库
- 风格: 舒适温馨
- 类型: 吸顶灯
- EyeComfort: 是
- 其他功能: 可调光

其他特征

- 灯具电流: 183 mA
- 效能: 83 lm/W

功耗

- 功率系数: 0.9

产品尺寸和重量

- 净重: 1.86 kg
- 高度: 2.8 cm
- 长度: 55 cm
- 宽度: 55 cm

服务

- 质保: 1 年

技术规格

- 使用寿命长达: 15,000 小时
- 直径: 550 mm
- 光源亮度: 3000
- 光色: 4000
- 主电源: AC 220-240
- 灯具可调光: 分级调光 - 请勿与调光器一起使用
- LED: 是

- IP 码: IP20
- 防护等级: II 类

包装尺寸和重量

- 净重: 1.86 kg
- 毛重: 3.41 kg
- 高度: 0
- 长度: 0
- 宽度: 0



发行日期: 2024-11-21
版本: 0.109

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com