

PHILIPS

恒亮型拉尾泡 5W

LED

替代白炽灯功率 32W

350 流明

色温 2700K



6947939111961



透明 LED 蜡烛泡，为您的家居平添舒适闪亮氛围

体验暖白色 LED 灯光

环保的选择

- 能耗极低；节能高达 80%
- 寿命长达 10 年

营造温馨氛围

- 真正白炽灯般的暖白光 (2700K)

不仅仅局限于照明的灯具

- 即开即亮

产品亮点

能耗极低



用飞利浦 LED 替代灯泡替换传统灯泡，可以获得即时显著的节能效果，同时为地球的可持续发展作出贡献。

暖白光 (2700K)

光源具有不同的色温，以 K 为单位表示。K 值低的灯泡会发出更为舒适的暖光，而 K 值高的灯泡则会发出更为活跃的冷光。

寿命长达 10 年

这款飞利浦 LED 灯泡使用寿命长达 10000 小时，确保营造您所需的氛围达 10 年之久。*

即开即亮

无需等待：飞利浦 LED 灯泡即开即亮。

规格

灯泡特征

- 外形: 烛光灯
- 预期用途: 室内
- 灯的外形: 非定向烛光灯
- 插座: E14
- 玻璃类型: 透明
- 可调光: 否
- 灯泡外观: 透明

灯泡尺寸

- 高度: 12.1 cm
- 宽度: 3.5 cm

耐用性

- 开关循环次数: 50,000
- 标称使用寿命: 10,000 小时

环境

- Disposal of the product: 在产品（经济）寿命结束时，请根据当地法规处理产品，请勿将产品与普通生活垃圾一起处理。正确处理您的产品将有助于避免对环境和人身健康可能造成的负面影响。

灯光特征

- 显色指数 (CRI): 80
- 色温: 2700 K
- 标称光通量: 350 lm
- 60% 灯光下的预热时间: 即亮
- 颜色代码: 827 | CCT of 2700K

其他

- EyeComfort: 是
- LED 创新: EyeComfort

其他特征

- 效能: 70 lm/W

包装信息

- 产品系列: 舒视光
- EAN: 6947939111961
- EOC: 694793911196100
- 产品名称: LED 5-32W E14 WW 220V BA35 CL ND G

功耗

- 功率系数: 0.4
- 电压: 220 V
- 瓦数: 5 W
- 瓦数当量: 32 W

产品尺寸和重量

- 长度: 12.1 cm

技术规格

- 频率: 50-60 Hz

包装尺寸和重量

- EAN/UPC - 产品: 6947939111961
- 净重: 0.04 kg
- 毛重: 0.05 kg
- 高度: 12.8 cm
- 长度: 3.6 cm
- 宽度: 3.6 cm



发行日期: 2024-11-21
版本: 0.421

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文件中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com