

PHILIPS

龙珠泡 10W

LED

替代功率 白炽灯 75W/节能灯 18W

1000 流明

色温 2700K

6947939121434



与众不同的灯泡

Philips LED 灯泡散发出美妙的暖白光，具有超长的使用寿命，可带来即时显著的节能效果。这款灯泡的设计优雅纯粹，是透明白炽灯泡的理想替换之选。

优质光源

- 无可见闪烁

为旧灯泡选择一款简单易用的替代品

- 外形和大小与球形白炽灯相似

选择高品质 LED 灯，享受持续数十年的良好照明体验

- 专为舒适用眼而设计

生来就瞩目，明灭皆靓丽

- 明灭皆靓丽

产品亮点

无可见闪烁

如果灯光连续快闪，可能会对眼睛造成伤害，引起头痛，甚至引起光敏性癫痫患者发作，这种苦恼完全可以避免。LED 的闪烁来自于其对驱动器电流的快速响应。而 Philips LED 采用尽可能减小驱动器电流输出变化的设计，消除了导致闪烁的因素，因此，您完全看不到任何快闪。

可替代球形白炽灯



这款现代照明 LED 球形灯采用精美的外形设计和常见尺寸，是传统球形白炽灯的完美可持续替代品。

专为舒适用眼而设计



刺眼的光线给眼睛所带来的不适感显而易见。太亮，容易让人感到眩目。太弱，又容易让人看到灯光闪烁。现在，这款专为舒适用眼而设计的 LED 灯可以通过柔和的灯光为您点亮世界，为您的家居环境营造理想的氛围。

明灭皆靓丽



“这些灯具精致美观，看得见的灯丝更能彰显品位。无论何种房间都可以营造怀旧风，明灭皆靓丽。”

规格

灯泡特征

- 预期用途: 室内
- 灯的外形: 非定向球灯
- 插座: E27
- 玻璃类型: 磨砂
- 可调光: 否
- 灯泡外观: 磨砂

灯泡尺寸

- 高度: 17 cm
- 宽度: 12 cm

耐用性

- 开关循环次数: 50,000
- 标称使用寿命: 15,000 小时

环境

- Disposal of the product: 在产品（经济）寿命结束时，请根据当地法规处理产品，请勿将产品与普通生活垃圾一起处理。正确处理您的产品将有助于避免对环境和人身健康可能造成的负面影响。

灯光特征

- 光束角度: 150 °
- 显色指数 (CRI): 80
- 色温: 2700 K
- 标称光通量: 1000 lm
- 60% 灯光下的预热时间: 即亮
- 颜色代码: 827 | CCT of 2700K

其他

- EyeComfort: 是
- LED 创新: EyeComfort

其他特征

- 效能: 85 lm/W

包装信息

- EAN: 6947939121434
- EOC: 694793912143400
- 产品名称: LEDGlobe 10-75W G120 E27 WW 230V CN

功耗

- 功率系数: 0.7
- 电压: 220-240 V
- 瓦数: 10 W
- 瓦数当量: 75 W

产品尺寸和重量

- 长度: 17 cm

技术规格

- 频率: 50-60 Hz

包装尺寸和重量

- EAN/UPC - 产品: 6947939121434
- 净重: 0.13 kg
- 毛重: 0.19 kg
- 高度: 14.4 cm
- 长度: 12.3 cm
- 宽度: 12.3 cm
- 材料编号 (12NC): 929002442109



发行日期: 2024-07-25
版本: 0.48

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com