

PHILIPS

射灯 35 瓦 MR16
GU5.3

LED

6500K

290 流明

15000 小时

6947939123643



耐用 LED 重点照明，提供 明亮的聚焦光束

Philips LED 射灯提供明亮的聚焦光束，具有超长的使用寿命和出色的节能效果。这款射灯是带 GU5.3 灯头的 50W 射灯的理想替换之选。

优质光源

- 冷白光

为旧灯泡选择一款简单易用的替代品

- 外形和大小与卤素反射灯相似

产品亮点

冷白光



该灯泡的色温为 6500K，是此类灯泡可用的最高色温。为此，其照明效果最接近自然光。这有助于您集中精力，感受每一丝细节。

卤素射灯的替代之选



这款现代照明 LED 反射灯采用精美的外形设计和常见尺寸，是传统卤素反射灯的完美可持续替代品。

规格

灯泡特征

- 预期用途: 室内
- 灯的外形: 定向射灯
- 插座: GU5.3
- 可调光: 否

灯泡尺寸

- 高度: 4.6 cm
- 宽度: 5 cm

耐用性

- 开关循环次数: 50,000
- 标称使用寿命: 15,000 小时

环境

- Disposal of the product: 在产品（经济）寿命结束时，请根据当地法规处理产品，请勿将产品与普通生活垃圾一起处理。正确处理您的产品将有助于避免对环境和人身健康可能造成的负面影响。

灯光特征

- 光束角度: 24°
- 显色指数 (CRI): 80
- 色温: 6500 K
- 标称光通量: 290 lm
- 60% 灯光下的预热时间: 1 s
- 颜色代码: 865 | CCT of 6500K
- 相关色温 (标称): 6500 K
- 光通量: 290 lm
- 光效 (额定) (标称): 96.67 lm/W

其他特征

- 效能: 96.6666666666667 lm/W
- 符合欧盟 RoHS 规范: 是

包装信息

- EAN: 6947939123643
- EOC: 694793912364300
- 产品名称: CorePro LED 3-35W 6500K MR16 24D CN

电源

- 功率系数 (小数): 0.5

功耗

- 功率系数: 0.5
- 电压: 12 V
- 瓦数: 3 W
- 瓦数当量: 35 W
- 功耗: 3 W

产品尺寸和重量

- 长度: 4.6 cm

额定值

- 额定使用寿命: 15,000 小时
- 额定峰值强度: 1000 cd

技术规格

- 频率: - Hz
- 线频率: - Hz
- 可调光: 否
- 底盖: GU5.3

包装尺寸和重量

- EAN/UPC - 产品: 6947939123643
- 净重: 0.05 kg
- 毛重: 0.05 kg

- 高度: 5.5 cm
- 长度: 4.5 cm
- 宽度: 4.5 cm



发行日期: 2024-11-21
版本: 0.40

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com