

# PHILIPS

恒亮型球泡 8W

LED

替代白炽灯功率 60W

800 流明

色温 6500K

6947939144952



## 技术先进的家用 LED 灯泡

技术先进的 LED 灯泡，为日常室内活动提供普通照明解决方案。让您在享受优质照明的同时，即刻节省能源成本并降低灯泡更换的频率。

### 选择可持续解决方案

- Philips 包装盒上的描述值得信赖。
- 不含汞

### 选择高品质 LED 灯，享受持续数十年的良好照明体验

- 专为舒适用眼而设计

# 产品亮点

## 无紫外线或红外线辐射

光束不含红外线，因此不发热；也不含紫外线，因此不会使织物和其它物品褪色。

## 不含汞

专为舒适用眼而设计



刺眼的光线给眼睛所带来的不适感显而易见。太亮，容易让人感到眩目。太弱，又容易让人看到灯光闪烁。现在，这款专为舒适用眼而设计的 LED 灯可以通过柔和的灯光为您点亮世界，为您的家居环境营造理想的氛围。

# 规格

## 灯泡特征

- 预期用途: 室内
- 灯的外形: 非定向灯泡
- 插座: E27
- 玻璃类型: 磨砂
- 可调光: 否
- 灯泡外观: 磨砂
- 灯泡材料: 塑料

## 灯泡尺寸

- 高度: 11 cm
- 宽度: 6 cm

## 设计和外观

- 材料: 塑料

## 耐用性

- 开关循环次数: 50,000
- 标称使用寿命: 25,000 小时

## 环境

- Disposal of the product: 在产品（经济）寿命结束时，请根据当地法规处理产品，请勿将产品与普通生活垃圾一起处理。正确处理您的产品将有助于避免对环境和人身健康可能造成的负面影响。

## 灯光特征

- 光束角度: 200°
- 显色指数 (CRI): 90
- 色温: 6500 K
- 标称光通量: 900 lm
- 60% 灯光下的预热时间: 0.5 s
- 颜色代码: 965 | CCT of 6500K
- 相关色温 (标称): 6500 K
- 光通量: 800 lm
- 光效 (额定) (标称): 100.00 lm/W

## 其他

- EyeComfort: 是
- LED 创新: EyeComfort

## 其他特征

- 效能: 112 lm/W
- 符合欧盟 RoHS 规范: 是

## 包装信息

- EAN: 6947939144952
- EOC: 694793914495200
- 产品名称: LEDBulb 8W E27 965 230V 1CT/12 CN

## 电源

- 功率系数 (小数): 0.5

## 功耗

- 功率系数: 0.5
- 电压: AC 220-240 V
- 瓦数: 8 W
- 瓦数当量: 66 W
- 功耗: 8 W

#### 产品尺寸和重量

- 长度: 11 cm

#### 额定值

- 额定使用寿命: 15,000 小时

#### 技术规格

- 频率: 50-60 Hz
- 线频率: 50 to 60 Hz
- 可调光: 否
- 底盖: E27

#### 包装尺寸和重量

- EAN/UPC - 产品: 6947939144952
- 净重: 0.06 kg
- 毛重: 0.08 kg
- 高度: 10.7 cm
- 长度: 6.1 cm
- 宽度: 6.1 cm
- 材料编号 (12NC): 929003007309



发行日期: 2024-06-29  
版本: 0.32

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)