

# PHILIPS

## 飞碟灯 15W

LED

替代功率 白炽灯 90W/节能灯  
20W

1700 流明

色温 6500K

6947939152148



## 技术先进的家用 LED 灯泡

飞利浦 LED 飞碟灯设计优雅纯粹，可散发出迷人的暖白光，且具有超长的使用寿命和立竿见影的节能效果，是传统磨砂灯泡的理想替换之选。

### 优质光源

- 了解光源

### 不仅仅局限于照明的灯具

- 满足日常使用的简单 LED
- 即时开启

# 产品亮点

## 了解光源



色温：光源具有不同的色温，以开尔文 (K) 为单位表示。开尔文值低的灯泡会发出让

人身心宁静的暖光，而开尔文值高的灯泡则会发出让人更有活力的光线。CRI：显色指数 (CRI) 用于描述光源对被照射物体显色度的影响。自然界日光的 CRI 为 100。飞利浦 LED 灯泡的 CRI 始终高于 80，确保呈现真实自然的色彩。

## 即时开启

## 满足日常使用的简单 LED



飞利浦日常 LED 灯泡是满足您基本照明需求的绝佳选择。它为您提供迷人的灯光效果和可靠的 LED 性能，同时还兼具实惠的价格。

# 规格

## 灯泡特征

- 预期用途: 室内
- 灯的外形: 其他
- 插座: E27
- 玻璃类型: 磨砂
- 可调光: 否
- 灯泡外观: 磨砂
- 灯泡材料: 塑料

## 灯泡尺寸

- 高度: 8 cm
- 宽度: 15 cm

## 设计和外观

- 材料: 塑料

## 耐用性

- 开关循环次数: 50,000
- 标称使用寿命: 15,000 小时

## 环境

- Disposal of the product: 在产品 (经济) 寿命结束时，请根据当地法规处理产品，请勿将产品与普通生活垃圾一起处理。正确处理您的产品将有助于避免对环境和人身健康可能造成的负面影响。

## 灯光特征

- 光束角度: 120°
- 显色指数 (CRI): 80
- 色温: 6500 K
- 标称光通量: 1700 lm
- 60% 灯光下的预热时间: 即亮
- 颜色代码: 865 | CCT of 6500K

## 其他

- EyeComfort: 是
- LED 创新: EyeComfort

## 其他特征

- 效能: 113 lm/W

#### 包装信息

- EAN: 6947939152148
- EOC: 694793915214800
- 产品名称: UFO LEDBulb 15W E27  
6500K 230V 1CT/6 CN

#### 功耗

- 功率系数: 0.5
- 电压: 220-240 V
- 瓦数: 15 W
- 瓦数当量: 100 W

#### 产品尺寸和重量

- 长度: 8 cm

#### 技术规格

- 频率: 50-60 Hz

#### 包装尺寸和重量

- EAN/UPC - 产品: 6947939152148
- 净重: 0.12 kg
- 毛重: 0.18 kg
- 高度: 5.7 cm
- 长度: 15.6 cm
- 宽度: 8.6 cm



发行日期: 2024-11-21  
版本: 0.276

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文件中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)