

# PHILIPS

三联双控开关

开关和插座

昕绎

白色

PC

6947939152513



## 无框设计，没有束缚

Philips 为您的家人提供外观时尚并且符合高安全标准的开关和插座。

### 经久耐用

- 长寿命

### 安全耐用

- 高质量 PC

# 产品亮点

## 长寿命

通过 40000 次正常操作次数。

## 高质量 PC

面板和底座均使用高质量 PC。

# 规格

## 设计和外观

- 颜色: 白光
- 材料: PC
- 模块/套装: 三位
- 产品系列: 昕绎
- 最小安装箱深度: 3.5 cm

## 耐用性

- 运行周期数: 40,000

## 互动性

- 电流 (安培) : 10

## 其他特征

- 安装类型: 螺钉安装
- 指示灯类型: 荧光灯
- 开关功能: 双控

## 电源

- 电负荷类型: 电感负荷

## 功耗

- 电压: 250 V

## 产品尺寸和重量

- 长度: 8.8 cm
- 宽度: 8.8 cm
- 厚度: 3.5 cm

## 额定值

- 荧光灯电流: 10 AX

## 服务

- 质保: 2 年

## 技术规格

- 频率: 50 Hz

## 包装尺寸和重量

- EAN/UPC - 产品: 6947939152513
- 净重: 0.1 kg
- 毛重: 0.11 kg
- 高度: 4.2 cm
- 长度: 8.6 cm
- 宽度: 8.6 cm
- 材料编号 (12NC): 913713953201



发行日期: 2024-06-15  
版本: 0.48

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)