

PHILIPS

双联中途开关

开关和插座

昕绎

香槟金

PC

6947939153596



无框设计，没有束缚

Philips 为您的家人提供外观时尚并且符合高安全标准的开关和插座。

经久耐用

- 长寿命

安全耐用

- 高质量 PC

产品亮点

长寿命

通过 40000 次正常操作次数。

高质量 PC

面板和底座均使用高质量 PC。

规格

设计和外观

- 颜色: 香槟金
- 材料: PC
- 模块/套装: 二位
- 产品系列: 昕绎
- 最小安装箱深度: 3.5 cm

耐用性

- 运行周期数: 40,000

互动性

- 电流 (安培) : 10

其他特征

- 安装类型: 螺钉安装
- 指示灯类型: 荧光灯

电源

- 电负荷类型: 电感负荷

功耗

- 电压: 250 V

产品尺寸和重量

- 长度: 8.8 cm
- 宽度: 8.8 cm
- 厚度: 3.5 cm

额定值

- 荧光灯电流: 10 AX

服务

- 质保: 2 年

技术规格

- 频率: 50 Hz

包装尺寸和重量

- EAN/UPC - 产品: 6947939153596
- 净重: 0.11 kg
- 毛重: 0.11 kg
- 高度: 4.2 cm
- 长度: 8.6 cm
- 宽度: 8.6 cm



发行日期: 2025-01-06
版本: 0.52

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com