

# PHILIPS

地脚灯

开关和插座

昕绎

灰色

PC

6947939155095



## 无框设计，没有束缚

Philips 为您的家人提供外观时尚并且符合高安全标准的开关和插座。

### 安全耐用

- 通过飞利浦内部准则

# 产品亮点

通过飞利浦内部准则

通过严格的飞利浦内部设计准则。

# 规格

## 设计和外观

- 颜色: 灰色
- 材料: PC
- 模块/套装: 一位
- 产品系列: 昕绎
- 最小安装箱深度: 3.5 cm

## 其他特征

- 安装类型: 螺钉安装

## 功耗

- 电压: 250 V
- 瓦数: 0.7 W

## 产品尺寸和重量

- 长度: 8.8 cm
- 宽度: 8.8 cm
- 厚度: 3.5 cm

## 服务

- 质保: 1 年

## 技术规格

- 频率: 50 Hz

## 包装尺寸和重量

- EAN/UPC - 产品: 6947939155095
- 净重: 0.07 kg
- 毛重: 0.07 kg
- 高度: 3.7 cm
- 长度: 8.6 cm
- 宽度: 8.6 cm



发行日期: 2024-12-16  
版本: 0.52

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文件中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)