

PHILIPS

经济型尖泡 3W

LED

替代功率 白炽灯 20W/节能灯 5W

200 流明

色温 2700K

6947939175482



技术先进的家用 LED 灯

技术先进的 LED 灯泡，为日常室内活动提供普通照明解决方案。让您在享受优质照明的同时，即刻节省能源成本并降低灯泡更换的频率。

优质光源

- 无可见闪烁

选择可持续解决方案

- Philips 包装盒上的描述值得信赖。

产品亮点

无可见闪烁

如果灯光连续快闪，可能会对眼睛造成伤害，引起头痛，甚至引起光敏性癫痫患者发作，这种苦恼完全可以避免。LED 的闪烁来

自于其对驱动器电流的快速响应。而 Philips LED 采用尽可能减小驱动器电流输出变化的设计，消除了导致闪烁的因素，因此，您完全看不到任何快闪。

无紫外线或红外线辐射

光束不含红外线，因此不发热；也不含紫外线，因此不会使织物和其它物品褪色。

规格

灯泡特征

- 预期用途: 室内
- 灯的外形: 非定向烛光灯
- 插座: E14
- 玻璃类型: 透明
- 可调光: 否
- 灯泡外观: 透明

灯泡尺寸

- 高度: 10.6 cm
- 宽度: 3.5 cm

耐用性

- 开关循环次数: 30,000
- 标称使用寿命: 8,000 小时

环境

- Disposal of the product: 在产品（经济）寿命结束时，请根据当地法规处理产品，请勿将产品与普通生活垃圾一起处理。正确处理您的产品将有助于避免对环境和人身健康可能造成的负面影响。

灯光特征

- 显色指数 (CRI): 80
- 色温: 2700 K
- 标称光通量: 200 lm
- 60% 灯光下的预热时间: 即亮
- 颜色代码: 827 | CCT of 2700K

其他

- EyeComfort: 否

其他特征

- 效能: 65 lm/W

包装信息

- EAN: 6947939175482
- EOC: 694793917548200
- 产品名称: LED 3-20W E14 WW 220V B35 CL ND OL

功耗

- 功率系数: 0.4
- 电压: 220 V
- 瓦数: 3 W
- 瓦数当量: 20 W

产品尺寸和重量

- 长度: 10.6 cm

技术规格

- 频率: 50 Hz

包装尺寸和重量

- EAN/UPC - 产品: 6947939175482
- 净重: 0.04 kg
- 毛重: 0.05 kg
- 高度: 11.2 cm
- 长度: 3.6 cm
- 宽度: 3.6 cm



发行日期: 2024-11-21
版本: 0.64

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com