

PHILIPS

智选型色温变换球泡

LED

8 瓦 (替代功率 63 瓦 GLS, 14 瓦 CFL)

E27

两档调色 6500K/3000K

8719514387843



技术先进的家用 LED 灯泡

技术先进的 LED 灯泡，为日常室内活动提供普通照明解决方案。让您在享受优质照明的同时，即刻节省能源成本并降低灯泡更换的频率。

优质光源

- 了解光源
- 无可见闪烁

不仅仅局限于照明的灯具

- 无需安装调光器或其他设备

产品亮点

了解光源




色温：光源具有不同的色温，以开尔文 (K) 为单位表示。开尔文值低的灯泡会发出让人身心宁静的暖光，而开尔文值高的灯泡则会发出让人更有活力的光线。CRI：显色指

数 (CRI) 用于描述光源对被照射物体显色度的影响。自然界日光的 CRI 为 100。飞利浦 LED 灯泡的 CRI 始终高于 80，确保呈现真实自然的色彩。

无可见闪烁

如果灯光连续快闪，可能会对眼睛造成伤害，引起头痛，甚至引起光敏性癫痫患者发作，这种苦恼完全可以避免。LED 的闪烁来自于其对驱动器电流的快速响应。而 Philips LED 采用尽可能减小驱动器电流输出变化的设计，消除了导致闪烁的因素，因此，您完全看不到任何快闪。

即插即用



无需额外装置或调光开关。此灯泡不适合与调光开关搭配使用。若装于调光灯座上，调光开关需设置为 100% 亮度。

规格

灯泡特征

- 预期用途: 室内
- 灯的外形: 非定向灯泡
- 插座: E27
- 玻璃类型: 磨砂
- 可调光: 否
- 灯泡外观: 磨砂
- 灯泡材料: 塑料

灯泡尺寸

- 高度: 11.1 cm
- 宽度: 6.1 cm

设计和外观

- 材料: 塑料

耐用性

- 开关循环次数: 100,000
- 标称使用寿命: 15,000 小时

环境

- Disposal of the product: 在产品（经济）寿命结束时，请根据当地法规处理产品，请勿将产品与普通生活垃圾一起处理。正确处理您的产品将有助于避免对环境和人身健康可能造成的负面影响。

灯光特征

- 光束角度: 150°
- 显色指数 (CRI): 80
- 色温: 6500/3000 K
- 标称光通量: 850 lm
- 60% 灯光下的预热时间: 即亮
- 颜色代码: 865/830 | CCT of 6500K/3000K

其他

- EyeComfort: 是
- LED 创新: EyeComfort
- 其他功能: 温暖光辉, 色温变换球泡

其他特征

- 效能: 106 lm/W

包装信息

- EAN: 8719514387843
- EOC: 871951438784300
- 产品名称: LED SSW A60 8-63W E27 WH-CDL 1PF/12 CN

功耗

- 功率系数: 0.5
- 电压: 220-240 V
- 瓦数: 8 W
- 瓦数当量: 63 W

产品尺寸和重量

- 长度: 11.1 cm

技术规格

- 频率: 50 Hz

包装尺寸和重量

- EAN/UPC - 产品: 6922341971877
- 净重: 0.06 kg
- 毛重: 0.08 kg
- 高度: 13.7 cm
- 长度: 6.1 cm
- 宽度: 6.1 cm
- 材料编号 (12NC): 929001906130



发行日期: 2024-07-25
版本: 0.32

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com