

PHILIPS

台灯

myHomeOffice

66142 Ivory Pro

5200 mAh

台灯

白色

929003549001



可靠的桌面照明带来更多便利

可调光且色温可调节，可折叠灯臂，一键调光，大容量可充电电池，30秒延迟关闭。

呵护您的眼睛

- 科学的光线输出

调控

- 多级调光

易于使用

- 充电电池

产品亮点

科学的光线输出 多级调光

直观的多级亮度控制设置，让您以很好的控制灯光，营造您所需要的灯光氛围。

充电电池
无需插入式充电器即可使用。

规格

灯泡特征

- 预期用途: 室内

设计和外观

- 颜色: 白光
- 材料: 金属, 塑料, 铝

其他

- 设计用于: 家庭办公室和书房
- EyeComfort: 是

服务

- 质保: 1 年

包装尺寸和重量

- EAN/UPC - 产品: 6922341974984
- 净重: 0.49 kg
- 毛重: 0.79 kg
- 高度: 411 mm
- 长度: 177 mm
- 宽度: 126 mm



发行日期: 2024-11-21
版本: 0.117

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com