

PHILIPS

吊灯

myLiving


44122 HUANYING

吊灯

暗金色

LED

929003550101



高品质 LED 灯经过精心设计，使用寿命长达数年

灯光效果赏心悦目。舒适的暖白光。节能 LED 光源。高度可调。

与您的室内装修风格完美融合


- 与各种装修风格完美匹配

材料和外饰

- 耐用材料

产品亮点

与各种装修风格完美匹配



有各种尺寸可选，与各种装修风格完美匹配。

耐用材料

材料经久耐用，物超所值。

规格

灯泡特征

- 预期用途: 室内

设计和外观

- 颜色: 金色
- 材料: 铝

随附其他功能/附件

- 高度可调: 是
- 配有电池: 否

其他

- 设计用于: 客厅和卧室
- 风格: 现代简约

服务

- 质保: 1年

包装尺寸和重量

- 净重: 0.64 kg
- 毛重: 0.64 kg
- 高度: 0
- 长度: 0
- 宽度: 0



发行日期: 2024-11-21
版本: 0.120

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com