

PHILIPS

电脑屏幕灯

myHomeOffice

66219 S3

电脑屏幕灯

929003602201



舒适护眼的 LED 灯

高显色 CRI 和明亮出众的照明质量。非对称光学装置。线性可调节色温。集成动作感应器。

呵护您的眼睛

- 科学的光线输出

调控

- 多级调光

调控

- 色温可调节

产品亮点

科学的光线输出

多级调光

直观的多级亮度控制设置，让您以很好的方式控制灯光，营造您所需要的灯光氛围。

色温可调节

从适于集中精力的通透白光，到适于放松身心的黄色暖光，您可以随心切换。

规格

灯泡特征

- 预期用途: 室内

设计和外观

- 颜色: 黑色
- 材料: 金属, 塑料

灯光特征

- 显色指数 (CRI): 90

其他

- 设计用于: 家庭办公室和书房
- EyeComfort: 是

服务

- 质保: 1 年

技术规格

- LED: 是
- IP 码: IP20

包装尺寸和重量

- EAN/UPC - 产品: 6922341979538
- 净重: 0.41 kg
- 毛重: 0.67 kg
- 高度: 66 mm
- 长度: 484 mm
- 宽度: 115 mm



发行日期: 2025-03-11
版本: 0.120

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文件中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com