

PHILIPS

枝形吊灯

myLiving

44107 Mettalise 12 头枝形吊灯
SB LED

12 头枝形吊灯

暗黄色

LED

929003665801



借助现有开关, 即可为一盏灯赋予三种光照设置。

装饰性金属外观。从暖白色到冷白色的可调白光。灯光效果赏心悦目。风格百搭。

与您的室内装修风格完美融合

- 与各种装修风格完美匹配

调控


- 色温可调节 — 从暖白光到冷日光

材料和外饰

- 优质金属材料

产品亮点

与各种装修风格完美匹配




有各种尺寸可选，与各种装修风格完美匹配。

色温可调节 — 从暖白光到冷日光

通过色温可调节功能，您可以根据心情或活动切换合适的灯光颜色。暖白色光适合放松休息，冷日光帮助您保持专注。

优质金属材料



经久耐用且引人注目的金属材料打造坚固的表面。

规格

灯泡特征

- 预期用途: 室内

设计和外观

- 颜色: 灰色
- 材料: 金属, 塑料

灯光特征

- 显色指数 (CRI): >80

其他

- 设计用于: 客厅和卧室
- EyeComfort: 是

服务

- 质保: 1 年

技术规格

- IP 码: IP20

包装尺寸和重量

- 净重: 7.41 kg
- 毛重: 7.41 kg
- 高度: 0
- 长度: 0
- 宽度: 0



发行日期: 2025-03-11
版本: 0.95

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com