

# PHILIPS

Foco de filamento  
transparente A19 E26 de  
60W

Ultraeficiente


5.000 K

810 lm

50000h

Regulación de intensidad

046677583835



## Iluminación LED brillante con excelente calidad de luz

Foco de luz LED de Philips que proporciona una solución de iluminación general para las actividades diarias en interiores. Ahorrará dinero en energía de forma inmediata y reducirá la frecuencia de sustitución de focos, sin comprometer la calidad de la iluminación.

### Luz de alta calidad

- Diseñada para que el confort de sus ojos

### Elija una solución sostenible

- Mejor para el bolsillo y el planeta
- Iluminación de larga duración: dura hasta 50 años

# Destacados

## LED suaves que no molestan los ojos



No es difícil predecir que una luz fuerte puede molestar a los ojos. Si es

demasiado brillante, deslumbra. Si es muy suave, parpadea. Pero ahora con los LED diseñados para no molestar los ojos, puede iluminar suavemente su mundo y crear una atmósfera perfecta para su hogar.

## Ahorro de energía de hasta un 90 %

La tecnología LED ahorra hasta un 90 % de energía en comparación con un foco estándar. Es totalmente rentable y permite ahorrar dinero, año tras año. También ayuda a proteger el medio ambiente.

## Iluminación de larga duración: dura hasta 50 años

Con una vida útil de hasta 50,000 horas, puede reducir la incomodidad de cambiar tus luces con frecuencia y disfruta de una solución perfecta en iluminación durante más de 50 años.

# Especificaciones

## Características de la fuente de luz

- Uso previsto: Interiores y exteriores
- Forma de la lámpara: Luz no direccionable
- Toma de corriente: E26
- Tipo de cristal: Transpar.
- Acabado de la luz: Transpar.
- Regulable: Solo con reguladores de intensidad específicos
- Material del foco: Cristal

## Dimensiones del producto

- Alto: 10,5 cm
- Ancho: 6 cm

## Diseño y acabado

- Material: Cristal

## Duración

- Cantidad de ciclos del interruptor: 100.000
- Vida útil nominal: 50.000 hora(s)

## Medioambiente

- Disposal of the product: Al final de su vida (económica), deshazte del producto en conformidad con las normas locales y no lo deseches junto con la basura doméstica normal. La eliminación correcta del producto te ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.

## Características de la luz

- Ángulo del rayo de luz: 300 °
- Índice de producción de color (IRC): 90
- Temperatura de color: 5000 K
- Flujo luminoso nominal: 850 lm

## Varios

- EyeComfort: Sí
- Innovaciones en LED: EyeComfort
- Características adicionales: Regulable

## Otras características

- Eficacia: 170 lm/W

## Información del empaque

- EAN: 046677583835
- EOC: 583831
- Título del producto: 5A19/UE/950/CL/G/E26/D T20 4/1PF CA

## Consumo de energía

- Factor de energía: 0.7
- Voltaje: AC 120 V
- Potencia en vatios: 5 W
- Potencia en vatios equivalente: 60 W

## Dimensiones y peso del producto

- Largo: 10,5 cm

## Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 60 Hz

046677583835

#### Dimensiones y peso del empaque

- EAN/UPC - Producto: 046677583835
- Peso neto: 0,04 kg
- Peso bruto: 0,06 kg
- Alto: 17,1 cm
- Largo: 7,5 cm
- Ancho: 6,5 cm
- N.º de material (12NC): 929003765495



Fecha de publicación:  
2024-09-10  
Versión: 0.107

© 2024 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)