

PHILIPS

Reflector 90 W
PAR38 E26 x2

LED

2.700/3.000/3.500/4.000/5.000 K

900 lm

25.000 h

Regulación de intensidad

046677586478



Innovación creativa para seleccionar colores que coincidan con la atmósfera deseada.

Los mini reflectores LED de Philips proporcionan una solución sencilla para seleccionar el color que mejor se adapte a la aplicación deseada. Esta luz proporciona un rayo de luz de amplio alcance, que es perfecta para iluminación de acentuación. Es regulable, tiene una vida útil excepcionalmente larga e implica un ahorro de energía significativo.

Cree la luz adecuada para su hogar

- Perfecto para la iluminación de acento

Luz más allá de la iluminación

- Encendido instantáneo

Destacados

Haz de 40° - reflector [lámparas LED]
Un reflector LED con emisión de luz de ángulo ancho (40 grados), adecuado

tanto para iluminación de acento como para iluminación de uso general.

Encendido instantáneo

Especificaciones

Características de la fuente de luz

- Uso previsto: Interiores
- Forma de la lámpara: Reflector direccionable
- Toma de corriente: E26
- Acabado de la luz: Transpar.
- Regulable: Solo con reguladores de intensidad específicos
- Material del foco: Plástico

Dimensiones del producto

- Alto: 12,9 cm
- Ancho: 12,3 cm

Duración

- Cantidad de ciclos del interruptor: 50.000
- Vida útil nominal: 25.000 hora(s)

Medioambiente

- Disposal of the product: Al final de su vida (económica), deshazte del producto en conformidad con las normas locales y no lo deseches junto con la basura doméstica normal. La eliminación correcta del producto te ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.

Características de la luz

- Ángulo del rayo de luz: 40 °
- Índice de producción de color (IRC): 90
- Temperatura de color: 2700/3000/3500/4000/5000 K
- Flujo luminoso nominal: 900 lm

Varios

- EyeComfort: Sí
- Innovaciones en LED: EyeComfort
- Características adicionales: Regulable

Otras características

- Eficacia: 90 lm/W

Información del empaque

- EAN: 046677586478
- EOC: 586479
- Título del producto: 10PAR38/90W/DipS/5CCT/40D/D/P/E26/T20

Consumo de energía

- Factor de energía: 0.7
- Voltaje: AC 120 V
- Potencia en vatios: 10 W
- Potencia en vatios equivalente: 90 W

Dimensiones y peso del producto

- Largo: 12,9 cm

Valores nominales

- Intensidad máxima: 1533 cd

Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 60 Hz

Dimensiones y peso del empaque

- EAN/UPC - Producto: 046677586478
- Peso neto: 0,28 kg
- Peso bruto: 0,42 kg
- Alto: 18 cm
- Largo: 13,1 cm
- Ancho: 23,6 cm



Fecha de publicación:
2025-03-07
Versión: 0.106

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com