

PHILIPS

2 focos A19 E26 de
100W

LED

2.700/3.000/3.500/4.000/5.000 K

1.500 lm

15.000 h

Regulación

046677586881



Luz LED de vanguardia para el hogar

Foco LED de última generación que entrega una solución de iluminación general para las actividades diarias en interiores. Reduce los costos de energía en forma inmediata y disminuye la frecuencia de reemplazo de los focos sin comprometer la calidad de tu iluminación.

Luz de alta calidad

- Diseñada para que el confort de sus ojos

Elija un simple reemplazo de las viejas bombillas

- De forma y tamaño similares al foco incandescente estándar

Destacados

Diseñado para la comodidad de tus ojos



No es difícil predecir que una luz fuerte puede molestar a los ojos. Si es

demasiado brillante, deslumbra. Si es muy suave, parpadea. Pero ahora con los LED diseñados para no molestar los ojos, puede iluminar suavemente su mundo y crear una atmósfera perfecta para su hogar.

Reemplaza incandescente estándar



Con un diseño de forma hermosa y dimensiones familiares, este es un foco LED estándar de bajo consumo para iluminación contemporánea. El reemplazo sostenible ideal para los focos incandescentes estándar tradicionales.

Especificaciones

Características de la fuente de luz

- Uso previsto: Interiores
- Forma de la lámpara: Luz no direccionable
- Toma de corriente: E26
- Acabado de la luz: Blanco
- Regulable: Solo con reguladores de intensidad específicos
- Material del foco: Plástico

Dimensiones del producto

- Alto: 11,6 cm
- Ancho: 6 cm

Duración

- Cantidad de ciclos del interruptor: 50.000
- Vida útil nominal: 15.000 hora(s)

Medioambiente

- Disposal of the product: Al final de su vida (económica), deshazte del producto en conformidad con las normas locales y no lo deseches junto con la basura doméstica normal. La eliminación correcta del producto te ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.

Características de la luz

- Ángulo del rayo de luz: 220 °
- Índice de producción de color (IRC): 90
- Temperatura de color: 2700/3000/3500/4000/5000 K
- Flujo luminoso nominal: 1500 lm

Varios

- EyeComfort: Sí
- Innovaciones en LED: EyeComfort
- Características adicionales: Regulable

Otras características

- Eficacia: 107 lm/W

Información del empaque

- EAN: 046677586881
- EOC: 586883
- Título del producto: 14A19/DipS/5CCT/FR/P/E26/DIM/T20 2/2PF

Consumo de energía

- Factor de energía: 0.7
- Voltaje: AC 120 V
- Potencia en vatios: 14 W
- Potencia en vatios equivalente: 100 W

046677586881

Dimensiones y peso del producto

- Largo: 11,6 cm

Especificaciones técnicas

- Frecuencia: 60 Hz

Dimensiones y peso del empaque

- EAN/UPC - Producto: 046677586881
- Peso neto: 0,11 kg
- Peso bruto: 0,15 kg
- Alto: 17,1 cm
- Largo: 6,6 cm
- Ancho: 13,1 cm



Fecha de publicación:
2025-03-12
Versión: 0.111

© 2025 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com