

# PHILIPS

Nástěnné svítidlo Creek,  
60 W E27, bez žárovky

myGarden

Bez žárovky

Bílá

Odolné proti vodě



15388/31/16



## Vždy krásně prosvětlený domov

Vytvořte okouzující středobod u vchodu pomocí tohoto bílého nástěnného svítidla Philips myGarden. Je vyrobeno z vysoce kvalitního hliníku. Díky senzoru pohybu dojdete bezpečně domů v přívětivé záplavě světla.

### Ať vás světlo uvítá doma

- Přívětivé a uklidňující světlo
- Jednoduchá instalace senzoru

### Navrhněte si světelnou zahradu

- Dekorativní venkovní osvětlení
- Zvolte si tradiční styl
- Zvolte si venkovní nástěnná svítidla
- Vysoce kvalitní hliník a vynikající syntetické materiály

### Osvětlete svou zahradu kvalitním světlem

- Šetřící energii
- Silné světlo

### Zažijte venkovní osvětlení ve snadné podobě

- Odolné proti vlivům počasí

# Přednosti

## Přivětivé a uklidňující světlo

Senzor pohybu se automaticky zapne, když přijдете domů, a dá vám vědět, jakmile někdo přijde.

## Jednoduchá instalace senzoru



Jednoduchý postup instalace usnadňuje výběr okamžiku, kdy a na jak dlouho zapne automatický senzor svítidlo(a).

## Dekorativní venkovní osvětlení

Venkovní osvětlení dokáže zkrášlit podobu vaší zahrady nebo venkovních prostor – osvětlit poutavé prvky, stylově nasvítit cestičky nebo vytvořit ideální prostředí pro nezapomenutelné večery s přáteli a rodinou. To je také důvod, proč společnost Philips přišla s nádherně dekorativními venkovními svítidly, řadou myGarden. Vyznačuje se elegancí a funkcí, díky nimž můžete naplno využít venkovní prostor a vtisknout mu vlastní styl.

## Zvolte si tradiční styl

Toto svítidlo bylo navrženo v Evropě a vyznačuje se jedinečným, charakteristickým designem, který přispěje k vytvoření venkovního prostředí s tradičním vzhledem.

## Zvolte si venkovní nástěnná svítidla

Využijte své venkovní prostory naplno prostřednictvím tohoto nástěnného svítidla, které se dokonale hodí pro montáž na vchodové dveře nebo na zdi terasy.

## Vysoce kvalitní materiály

Toto svítidlo Philips je vyrobeno speciálně pro venkovní prostory. Je odolné a navrženo pro dlouhou životnost, takže bude vaši zahradu osvětlovat noc co noc. Je vyrobeno z vysoce kvalitního tlakově litého hliníku a vynikajících syntetických materiálů.

## Šetřící energii



Oproti ostatním běžným žárovkám tato Philips žárovka šetří energii, a tak vám pomáhá šetřit vaše peníze i životní prostředí.

## Silné světlo

Toto venkovní svítidlo poskytuje silné, hřejivé bílé světlo. Jasný osvětlený prostor, který rozsvítí vaši zahradu nebo terasu.

## Odolné proti vlivům počasí



Toto venkovní svítidlo Philips je speciálně navrženo pro vlhké venkovní prostředí a prošlo náročnými testy, které zajistily jeho voděodolnost. Stupeň ochrany IP popisují dva údaje: první označuje stupeň ochrany proti prachu a druhý proti vodě. Svítidlo je zkonstruováno s ochranou IP44: je chráněno proti stříkající vodě a jedná se o výrobek, který je nejběžnější a nejvhodnější pro všeobecné venkovní použití.

# Specifikace

## Design a provedení

- Barva: White
- Materiál: Hliník

## Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

## Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Plně odolné proti počasí: Ano
- Senzor pohybu: Ano

## Zahradní prostor

- Zahradní prostor: Zahrada a dvůr

## Různé

- Speciálně navrženo pro: Zahrada a dvůr
- Styl: Klasický
- Typ: Nástěnná svítidla
- EyeComfort: Ne
- Zvláštní funkce: Odolné proti vodě

## Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 0,717 kg
- Výška: 28,5 cm
- Délka: 17,5 cm
- Šířka: 20 cm

## Servis

- Záruka: 2 roky

## Technické údaje

- Napájení ze sítě: 50–60 Hz
- LED: Ne
- Energetická třída světelného zdroje: žárovka není součástí balení
- Patice/objímka: E27
- Příkon žárovky: -
- Maximální příkon náhradní žárovky: 60 W
- Kód IP: IP44
- Třída ochrany: Třída I
- Vyměnitelný světelný zdroj: Ano
- Počet světelných zdrojů: 1

## Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8718291443612
- Čistá hmotnost: 0,72 kg
- Hrubá hmotnost: 0,94 kg
- Výška: 25,9 cm
- Délka: 18,3 cm
- Šířka: 21,8 cm
- Číslo materiálu (12NC): 915002791202



Datum vydání: 2024-06-17  
Verze: 0.439

© 2024 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)