

# PHILIPS

Nástěnné svítidlo  
Bustan 9 W

myGarden

4000 K

Antracit

Odolné proti vodě



16484/93/P3



## Vždy krásně prosvětlený domov

Toto nádherné nástěnné svítidlo Philips Bustan ve tvaru L z exkluzivního tlakově litého hliníku v antracitově šedé barvě ozáří stěnu rozptýleným jasným světlem LED. Díky senzoru pohybu se automaticky zapne, když někdo prochází kolem.

### Udržitelné řešení osvětlení

- Šetřící energii
- Vysoce kvalitní světlo LED

### Ozdobte svou zahradu designem

- Vysoce kvalitní hliník a vynikající syntetické materiály

### Pokročilé svítidlo pro venkovní použití

- Kompatibilní s nástěnnými stmívači
- Společnost Philips nabízí 5letou záruku na modul LED a vinutí

### Zvláštní vlastnosti

- Včetně senzoru pohybu pro pohodlí a bezpečí
- Odolné proti vlivům počasí
- Dlouhá životnost až 30 let

# Přednosti

## Šetřící energii



Oproti ostatním běžným žárovkám tato Philips žárovka šetří energii, a tak vám pomáhá šetřit vaše peníze i životní prostředí.

## Vysoce kvalitní světlo LED

Technologie diody LED v tomto svítidle Philips představuje unikátní řešení, vyvinuté společností Philips. Zapíná se okamžitě a současně umožňuje optimální světelný výkon, který nechá vyniknout jasné barvy vašeho domova.

## Vysoce kvalitní materiály

Toto svítidlo Philips je vyrobeno speciálně pro venkovní prostory. Je odolné a navrženo pro dlouhou životnost, takže bude vaši zahradu osvětlovat noc co noc. Je vyrobeno z vysoce kvalitního tlakově litého hliníku a vynikajících syntetických materiálů.

## Kompatibilní s nástěnnými stmívači



Jas tohoto svítidla Philips můžete nastavit nástěnným stmívačem (není součástí balení) – můžete tak navodit atmosféru v místnosti, zvýraznit nějaký prvek a tak podobně.

## 5letá záruka na systém LED



Společnost Philips pro tuto lampu nabízí navíc ke standardní 2leté záruce 5letou záruku na LED systém, do něž patří lampový modul LED a vinutí.

## Včetně senzoru pohybu



Se světlem získáte i senzor pohybu, který vám rozsvítí světlo na uvítanou při cestě domů nebo upozorní, když jde někdo k vám. Jakmile senzor zjistí pohyb, světlo se automaticky zapne.

## Odolné proti vlivům počasí



Toto venkovní svítidlo Philips je speciálně navrženo pro vlhké venkovní prostředí a prošlo náročnými testy, které zajistily jeho voděodolnost. Stupeň ochrany IP popisují dva údaje: první označuje stupeň ochrany proti prachu a druhý proti vodě. Svítidlo je zkonstruováno s ochranou IP44: je chráněno proti stříkající vodě a jedná se o výrobek, který je nejběžnější a nejvhodnější pro všeobecné venkovní použití.

## Dlouhá životnost (30 let)



Zdroj světla, na který se můžete spolehnout. Integrované diody LED použité v tomto svítidle Philips vydrží až 30 000 hodin (což se rovná 30 letům, vycházíme-li z průměrného používání tři hodiny denně, při nejméně 13 000 spínacích cyklech). Je opravdu příjemné pomyslet na to, že se nebudete muset starat o údržbu ani o výměnu žárovky a zároveň se budete těšit z perfektního světelného prostředí ve vaší domácnosti.

# Specifikace

## Design a provedení

- Barva: Antracitová
- Materiál: Hliník

## Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

## Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- 5letá záruka na modul LED: Ano
- Plně odolné proti počasí: Ano
- Integrované LED: Ano
- Senzor pohybu: Ano

## Zahradní prostor

- Zahradní prostor: Zahrada a dvůr

## Různé

- Speciálně navrženo pro: Zahrada a dvůr
- Styl: Nadčasový
- Typ: Nástěnná svítidla
- EyeComfort: Ano
- Zvláštní funkce: Odolné proti vodě

## Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 0,575 kg
- Výška: 9,2 cm
- Délka: 22 cm
- Šířka: 7,8 cm

## Servis

- Záruka: 2 roky

## Technické údaje

- Životnost až: 30 000 h
- Světelný zdroj odpovídá klasické žárovce s výkonem: 44 W
- Celkový světelný tok svítidla: 1000 lm
- Technologie žárovky: LED
- Barva světla: studená bílá
- Napájení ze sítě: 50–60 Hz
- LED: Ano
- Energetická třída světelného zdroje: F
- Příkon žárovky: 4.5 W
- Kód IP: IP44
- Třída ochrany: Třída I
- Vyměnitelný světelný zdroj: Ne
- Počet světelných zdrojů: 2

## Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8718696161357
- Čistá hmotnost: 0,57 kg
- Hrubá hmotnost: 0,65 kg
- Výška: 22,5 cm
- Délka: 8,5 cm
- Šířka: 9,9 cm
- Číslo materiálu (12NC): 915005378402



Datum vydání: 2024-06-17  
Verze: 0.350

© 2024 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)