

# PHILIPS

Nástěnné svítidlo  
Yarrow, 5,5 W

myGarden


2700 K

Černá

Odolné proti vodě



17297/30/16



## Vždy krásně prosvětlený domov

Venkovní nástěnné LED světlo Philips Yarrow v černé barvě je vyrobeno z vysoce kvalitního plastu a má bezpečnostní pohybové čidlo. Kopulovitý design se 3 charakteristickými pruhy rozsvítí venkovní prostor silným, ale rozptýleným teplým bílým světlem.

### Udržitelné řešení osvětlení

- Šetřící energii
- Vysoce kvalitní světlo LED
- Dlouhá životnost až 25 let
- Teplé bílé světlo
- Společnost Philips nabízí 5letou záruku na modul LED a vinutí

### Určeno pro vaši zahradu

- Včetně senzoru pohybu pro pohodlí a bezpečí
- IP44 – odolné proti vlivům počasí

# Přednosti

## Šetřící energii



Oproti ostatním běžným žárovkám tato úsporná žárovka Philips šetří energii, a tak vám pomáhá šetřit vaše peníze i životní prostředí.

## Vysoce kvalitní světlo LED



Technologie LED integrovaná v tomto svítidle Philips představuje unikátní řešení, vyvinuté společností Philips. Zapíná se okamžitě a současně umožňuje optimální světelný výkon, který nechá vyniknout jasné barvy vašeho domova.

## Dlouhá životnost



Zdroj světla, na který se můžete spolehnout. Dioda LED použitá v tomto svítidle Philips vydrží až 10 000 hodin (což se rovná 10 letům, vycházíme-li z průměrného používání tři hodiny denně, při nejméně 13 000 spínacích cyklech). Je opravdu příjemné pomyslet na to, že se nebudete muset starat o údržbu ani o výměnu žárovky a zároveň se budete těšit z perfektního světelného prostředí ve vaší domácnosti.

## Teplé bílé světlo




Teplota barvy světla se může různit a udává se v jednotkách Kelvin (K). Žárovky s nízkou hodnotou teploty světla v Kelvinech poskytují hřejivé, přívětivější světlo, zatímco žárovky s vyšší hodnotou přinášejí chladné světlo, které působí energičtěji. Tato žárovka Philips nabízí hřejivé bílé světlo vytvářející útulnou atmosféru.

## 5letá záruka na systém LED



Společnost Philips pro tuto lampu nabízí navíc ke standardní 2leté záruce 5letou záruku na LED systém, do něž patří lampový modul LED a vinutí.

## Včetně senzoru pohybu



Se světlem získáte i senzor pohybu, který vám rozsvítí světlo na uvítanou při cestě domů nebo upozorní, když jde někdo k vám. Jakmile senzor zjistí pohyb, světlo se automaticky zapne.

**IP44 – odolné proti vlivům počasí**

Toto venkovní svítidlo Philips je navrženo speciálně pro vlhká venkovní prostředí. Bylo podrobeno přísným testům, které ověřily jeho voděodolnost. Stupeň krytí IP se popisuje dvěma údaji: první označuje stupeň ochrany proti prachu a druhý proti vodě. Toto venkovní svítidlo je zkonstruováno se stupněm krytí IP44:

je chráněno proti stříkající vodě a jedná se o výrobek nejčastěji a ideálně používaný ve venkovním prostředí.

## Specifikace

**Design a provedení**

- Barva: Černá
- Materiál: Plast

**Ochrana životního prostředí**

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

**Obsahuje funkce/příslušenství navíc**

- 5letá záruka na modul LED: Ano
- Plně odolné proti počasí: Ano
- Integrované LED: Ano
- Senzor pohybu: Ano

**Zahradní prostor**

- Zahradní prostor: Zahrada a dvůr

**Různé**

- Speciálně navrženo pro: Zahrada a dvůr
- Styl: Nadčasový
- Typ: Nástěnná svítidla
- EyeComfort: Ne
- Zvláštní funkce: Odolné proti vodě

**Rozměry a hmotnost výrobku**

- Čistá hmotnost: 0,390 kg
- Výška: 21,4 cm
- Délka: 21,4 cm
- Šířka: 7,8 cm

**Servis**

- Záruka: 2 roky

**Technické údaje**

- Životnost až: 25 000 h
- Celkový světelný tok svítidla: 600 lm
- Napájení ze sítě: 50 Hz
- LED: Ano
- Energetická třída světelného zdroje: F
- Příkon žárovky: 6 W
- Kód IP: IP44
- Třída ochrany: Třída II
- Vyměnitelný světelný zdroj: Ne
- Počet světelných zdrojů: 1

**Rozměry a hmotnost balení**

- EAN/UPC – výrobek: 8718696131626
- Čistá hmotnost: 0,39 kg
- Hrubá hmotnost: 0,5 kg
- Výška: 22,1 cm
- Délka: 8,6 cm
- Šířka: 21,6 cm
- Číslo materiálu (12NC): 915005197201



Datum vydání: 2024-06-17  
Verze: 0.290

© 2024 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)