

PHILIPS

Nástěnné svítidlo
Python 5,5 W

myGarden


2700 K

Nerez

Odolné proti vodě



17324/47/16



Vždy krásně prosvětlený domov

Toto zahnuté venkovní nástěnné svítidlo LED Philips Python z nerezové oceli vyzařuje množství rozptýleného teplého bílého světla nahoru a dolů po venkovní stěně. Elegantní přední panely též poskytují osvětlení. Dodávané se senzorem pohybu pro vaši osobní bezpečnost.

Udržitelné řešení osvětlení

- Šetřící energii
- Vysoce kvalitní světlo LED
- Dlouhá životnost až 25 let
- Teplé bílé světlo
- Společnost Philips nabízí 5letou záruku na modul LED a vinutí

Určeno pro vaši zahradu

- Včetně senzoru pohybu pro pohodlí a bezpečí
- IP44 – odolné proti vlivům počasí

Přednosti

Šetřící energii



Oproti ostatním běžným žárovkám tato úsporná žárovka Philips šetří energii, a tak vám pomáhá šetřit vaše peníze i životní prostředí.

Vysoce kvalitní světlo LED



Technologie LED integrovaná v tomto svítidle Philips představuje unikátní řešení, vyvinuté společností Philips. Zapíná se okamžitě a současně umožňuje optimální světelný výkon, který nechá vyniknout jasné barvy vašeho domova.

Dlouhá životnost



Zdroj světla, na který se můžete spolehnout. Dioda LED použitá v tomto svítidle Philips vydrží až 10 000 hodin (což se rovná 10 letům, vycházíme-li z průměrného používání tři hodiny denně, při nejméně 13 000 spínacích cyklech). Je opravdu příjemné pomyslet na to, že se nebudete muset starat o údržbu ani o výměnu žárovky a zároveň se budete těšit z perfektního světelného prostředí ve vaší domácnosti.

Teplé bílé světlo



Teplota barvy světla se může různit a udává se v jednotkách Kelvin (K). Žárovky s nízkou hodnotou teploty světla v Kelvinech poskytují hřejivé, přívětivější světlo, zatímco žárovky s vyšší hodnotou přinášejí chladné světlo, které působí energičtěji. Tato žárovka Philips nabízí hřejivé bílé světlo vytvářející útulnou atmosféru.

5letá záruka na systém LED



Společnost Philips pro tuto lampu nabízí navíc ke standardní 2leté záruce 5letou záruku na LED systém, do něž patří lampový modul LED a vinutí.

Včetně senzoru pohybu



Se světlem získáte i senzor pohybu, který vám rozsvítí světlo na uvítanou při cestě domů nebo upozorní, když jde někdo k vám. Jakmile senzor zjistí pohyb, světlo se automaticky zapne.

IP44 – odolné proti vlivům počasí

Toto venkovní svítidlo Philips je navrženo speciálně pro vlhká venkovní prostředí. Bylo podrobeno přísným testům, které ověřily jeho voděodolnost. Stupeň krytí IP se popisuje dvěma údaji: první označuje stupeň ochrany proti prachu a druhý proti vodě. Toto venkovní svítidlo je zkonstruováno se stupněm krytí IP44:

je chráněno proti stříkající vodě a jedná se o výrobek nejčastěji a ideálně používaný ve venkovním prostředí.

Specifikace

Design a provedení

- Barva: Nerez
- Materiál: Nerezová ocel

Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- 5letá záruka na modul LED: Ano
- Plně odolné proti počasí: Ano
- Integrované LED: Ano
- Senzor pohybu: Ano

Zahradní prostor

- Zahradní prostor: Zahrada a dvůr

Různé

- Speciálně navrženo pro: Zahrada a dvůr
- Styl: Nadčasový
- Typ: Nástěnná svítidla
- EyeComfort: Ne
- Zvláštní funkce: Odolné proti vodě

Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 0,470 kg
- Výška: 21,5 cm
- Délka: 17,1 cm
- Šířka: 9,6 cm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické údaje

- Životnost až: 25 000 h
- Celkový světelný tok svítidla: 600 lm
- Napájení ze sítě: 50 Hz
- LED: Ano
- Energetická třída světelného zdroje: F
- Příkon žárovky: 6 W
- Kód IP: IP44
- Třída ochrany: Třída II
- Vyměnitelný světelný zdroj: Ne
- Počet světelných zdrojů: 1

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8718696131657
- Čistá hmotnost: 0,47 kg
- Hrubá hmotnost: 0,61 kg
- Výška: 23,6 cm
- Délka: 10,6 cm
- Šířka: 18,1 cm
- Číslo materiálu (12NC): 915005197401



Datum vydání: 2024-06-17
Verze: 0.277

© 2024 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com