

PHILIPS

Nástěnné svítidlo
Hedgehog, 42 W E27, bez
žárovky

myGarden

Bez žárovky

Šedá

Odolné proti vodě



17337/87/PN



Užívejte si krásně osvětlenou zahradu

Nástěnná svítilna Philips Hedgehog z tlakově litého hliníku dodá stěně výraz a styl. Vyzařuje světlo nahoru i dolů a vytváří na stěně úchvatné světelné obrazce. Teď už si můžete jen užívat svou zahradu.

Ozdobte svou zahradu designem

- Vysoce kvalitní hliník a vynikající syntetické materiály

Zvláštní vlastnosti

- Snadná instalace
- Odolné proti vlivům počasí

Vychutnejte si život venku

- Vytvořte stylovou a přívětivou atmosféru

Přednosti

Vysoce kvalitní materiály

Toto svítidlo Philips je vyrobeno speciálně pro venkovní prostory. Je odolné a navrženo pro dlouhou životnost, takže bude vaši zahradu osvětlovat noc co noc. Je vyrobeno z vysoce kvalitního tlakově litého hliníku a vynikajících syntetických materiálů.

Snadná instalace



Instalace svítidla může být někdy obtížná, ale u tohoto venkovního svítidla Philips si můžete být jisti, že právě tento postup byl maximálně zjednodušen a usnadněn. Výrobek se dodává s klíčem určeným pro použití při instalaci.

Odolné proti vlivům počasí



Toto venkovní svítidlo Philips je speciálně navrženo pro vlhké venkovní prostředí a prošlo náročnými testy, které zajistily jeho voděodolnost. Stupeň ochrany IP popisují dva údaje: první označuje stupeň ochrany proti prachu a druhý proti vodě. Svítidlo je zkonstruováno s ochranou IP44: je chráněno proti stříkající vodě a jedná se o výrobek, který je nejběžnější a nejvhodnější pro všeobecné venkovní použití.

Vytvořte stylovou atmosféru

Toto venkovní nástěnné svítidlo je navrženo tak, aby splňovalo nejmodernější trendy a styly, takže bezproblémově zapadne do vašeho venkovního prostředí a vytvoří atmosféru, jakou jste vždy chtěli.

Specifikace

Design a provedení

- Barva: Šedá
- Materiál: Hliník

Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Plně odolné proti počasí: Ano

Zahradní prostor

- Zahradní prostor: Zahrada a dvůr

Různé

- Speciálně navrženo pro: Zahrada a dvůr
- Styl: Nadčasový
- Typ: Nástěnná svítidla
- EyeComfort: Ne
- Zvláštní funkce: Odolné proti vodě

Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 0,709 kg
- Výška: 9,1 cm
- Délka: 16 cm
- Šířka: 18,2 cm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické údaje

- Napájení ze sítě: 50–60 Hz
- LED: Ne
- Energetická třída světelného zdroje: žárovka není součástí balení
- Patice/objímka: E27
- Příkon žárovky: -
- Maximální příkon náhradní žárovky: 42 W
- Kód IP: IP44
- Třída ochrany: Třída II
- Vyměnitelný světelný zdroj: Ano
- Počet světelných zdrojů: 1

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8718696157046
- Čistá hmotnost: 0,71 kg
- Hrubá hmotnost: 0,8 kg
- Výška: 21,1 cm
- Délka: 9,5 cm
- Šířka: 16,6 cm
- Číslo materiálu (12NC): 915005361001



Datum vydání: 2024-06-17
Verze: 0.297

© 2024 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenesou odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com