

PHILIPS

Nástěnné svítidlo
Buxus 4,5 W

myGarden

2700 K

Nerez

Odolné proti vodě



17357/47/PO



Užívejte si krásně osvětlenou zahradu

Nerezové nástěnné svítidlo LED Philips Buxus dodá stěně výraz a styl. Je štíhlé a zaoblené a vyzařuje spoustu teple bílého světla LED směrem nahoru a dolů, takže se skvěle hodí k atraktivnímu nasvětlování stěn.

Udržitelné řešení osvětlení

- Šetřící energii
- Vysoce kvalitní světlo LED

Ozdobte svou zahradu designem

- Vysoce kvalitní nerezová ocel a vynikající syntetické materiály

Pokročilé svítidlo pro venkovní použití

- Kompatibilní s nástěnnými stmívači
- Společnost Philips nabízí 5letou záruku na modul LED a vinutí

Zvláštní vlastnosti

- Snadná instalace
- Odolné proti vlivům počasí
- Dlouhá životnost až 25 let

Přednosti

Šetřící energii



Oproti ostatním běžným žárovkám tato Philips žárovka šetří energii, a tak vám pomáhá šetřit vaše peníze i životní prostředí.

Vysoce kvalitní světlo LED

Technologie diody LED v tomto svítidle Philips představuje unikátní řešení, vyvinuté společností Philips. Zapíná se okamžitě a současně umožňuje optimální světelný výkon, který nechá vyniknout jasné barvy vašeho domova.

Vysoce kvalitní materiály

Toto svítidlo Philips je vyrobeno speciálně pro venkovní prostory. Je odolné a navrženo pro dlouhou životnost, takže bude vaši zahradu osvětlovat noc co noc. Je vyrobeno z vysoce kvalitní nerezové oceli a vynikajících syntetických materiálů.

Kompatibilní s nástěnnými stmívači



Jas tohoto svítidla Philips můžete nastavit nástěnným stmívačem (není součástí balení) – můžete tak navodit atmosféru v místnosti, zvýraznit nějaký prvek a tak podobně.

5letá záruka na systém LED



Společnost Philips pro tuto lampu nabízí navíc ke standardní 2leté záruce 5letou záruku na LED systém, do něž patří lampový modul LED a vinutí.

Snadná instalace



Instalace svítidla může být někdy obtížná, ale u tohoto venkovního svítidla Philips si můžete být jisti, že právě tento postup byl maximálně zjednodušen a usnadněn. Výrobek se dodává s klíčem určeným pro použití při instalaci.

Odolné proti vlivům počasí



Toto venkovní svítidlo Philips je speciálně navrženo pro vlhké venkovní prostředí a prošlo náročnými testy, které zajistily jeho voděodolnost. Stupeň ochrany IP popisují dva údaje: první označuje stupeň ochrany proti prachu a druhý proti vodě. Svítidlo je zkonstruováno s ochranou IP44: je chráněno proti stříkající vodě a jedná se o výrobek, který je nejběžnější a nejvhodnější pro všeobecné venkovní použití.

Dlouhá životnost



Zdroj světla, na který se můžete spolehnout. Dioda LED použitá v tomto svítidle Philips vydrží až 10 000 hodin (což se rovná 10 letům, vycházíme-li z průměrného používání tři hodiny denně, při nejméně 13 000 spínacích cyklech). Je opravdu příjemné pomyslet na to, že se nebudete muset starat o údržbu ani o výměnu žárovky a zároveň se budete těšit z perfektního světelného prostředí ve vaší domácnosti.

Specifikace

Design a provedení

- Barva: Nerez
- Materiál: Nerezová ocel

Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- 5letá záruka na modul LED: Ano
- Plně odolné proti počasí: Ano
- Integrované LED: Ano

Zahradní prostor

- Zahradní prostor: Zahrada a dvůr

Charakteristika světla

- Index podání barev (CRI): 80

Různé

- Speciálně navrženo pro: Zahrada a dvůr
- Styl: Nadčasový
- Typ: Nástěnná svítidla
- EyeComfort: Ano
- Zvláštní funkce: Odolné proti vodě

Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 0,659 kg
- Výška: 14 cm
- Délka: 10,1 cm
- Šířka: 12,6 cm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické údaje

- Životnost až: 25 000 h
- Světelný zdroj odpovídá klasické žárovce s výkonem: 35 W
- Celkový světelný tok svítidla: 525
- Technologie žárovky: LED
- Barva světla: 2700
- Napájení ze sítě: 220–240
- LED: Ano
- Energetická třída světelného zdroje: F
- Příkon žárovky: 4.5 W
- Maximální příkon náhradní žárovky: 4.5 W
- Kód IP: IP44
- Třída ochrany: Třída I
- Vyměnitelný světelný zdroj: Ne
- Počet světelných zdrojů: 2

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8718696159408
- Čistá hmotnost: 0,66 kg
- Hrubá hmotnost: 0,74 kg
- Výška: 15,6 cm
- Délka: 10,6 cm
- Šířka: 13,1 cm
- Číslo materiálu (12NC): 915005403801



Datum vydání:
2024-06-20
Verze: 0.472

© 2024 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com