

# PHILIPS


Stropní svítidlo  
Wawel 17 W

Stropní svítidla

4000/6500/2700 K

Bílá

Stmívatelné;SceneSwitch



31821/31/P5



## Kvalitní osvětlení pro domácí pohodu

Stropní svítidlo LED Philips myLiving WAWEL má integrovaný zdroj LED, který zajišťuje optimální a homogenní světelný tok. Jeho jasnost lze podle nálady a potřeby ovládat v nastavitelných krocích a ukládat do paměti.

### Světelný efekt

- Rovnoměrná distribuce světla

### Pokročilé osvětlení LED

- Nastavitelné v rozmezí 2700–6500 K

### Šetřící energii

- 80% úspora energie ve srovnání s tradičními světelnými zdroji

# Přednosti

## Rovnoměrná distribuce světla



## 80% úspora energie



## Nastavitelné



Ušetří až 80 % energie ve srovnání se standardní žárovkou. Zaplatí se a šetří peníze rok co rok. Snižte svůj účet za energii a začněte okamžitě šetřit.

Toto svítidlo je nastavitelné. Můžete jej naladit na preferovanou barvu světla od teplé bílé (2700 K) po studené denní světlo (6500 K).

# Specifikace

## Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér

## Design a provedení

- Barva: White
- Materiál: Kov, Plast

## Odolnost

- Počet cyklů zapnutí: 15 000

## Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

## Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Nastavitelné bodové světlo: Ne
- Stmívatelné pomocí dálkového ovladače: Ne
- Integrované LED: Ano
- Obsahuje dálkové ovládání: Ne

## Charakteristika světla

- Konzistence barev: 6 SDCM
- Index podání barev (CRI): 80

## Různé

- Speciálně navrženo pro: Ložnice, Obývací pokoj, Jídlna, Kuchyně, Domácí kancelář, Garáž
- Styl: Nadčasový
- Typ: Stropní svítidla
- EyeComfort: Ano
- Zvláštní funkce: Stmívatelné, SceneSwitch

### Další charakteristiky

- Proud žárovky: 130 mA
- Účinnost: 94 lm/W

### Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 0,64 kg
- Výška: 6,6 cm
- Délka: 35 cm
- Šířka: 35 cm

### Servis

- Záruka: 5 let

### Technické údaje

- Životnost až: 20 000 h
- Průměr: 350 mm
- Celkový světelný tok svítidla: 1600
- Barva světla: 4000/6500/2700
- Napájení ze sítě: AC 220–240
- Regulovatelné svítidlo: Krokové ovládání stmívání – nepoužívat se stmívačem
- LED: Ano
- Příkon žárovky: 17
- Kód IP: IP20
- Třída ochrany: Třída I

### Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8718696162774
- Čistá hmotnost: 0,64 kg
- Hrubá hmotnost: 1,02 kg
- Výška: 39,7 cm
- Délka: 7 cm
- Šířka: 39,6 cm
- Číslo materiálu (12NC): 915005315604



Datum vydání: 2024-07-25  
Verze: 0.394

© 2024 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)