

# PHILIPS

Stropní svítidlo  
Canaval 18 W

Stropní svítidla

2700 K

Bílá

Stmívatelné; SceneSwitch



32809/31/P0



## Jedno upevnění, spínač, tři nastavení světla

Stropní osvětlení Philips Canaval LED je klasické bílé svítidlo, které se hodí do každého interiéru. Zajišťuje energeticky úsporné a kvalitní osvětlení s dlouhou životností. Krokové stmívání umožňuje nastavit vhodnou jasnost pro jakoukoli atmosféru.

### Snadné použití

- Hladký povrch pro snadné čištění

### Světelný efekt

- Rovnoměrná distribuce světla

### Udržitelné řešení osvětlení

- Dlouhá životnost až 15 let

### Pokročilé osvětlení LED

- Vysoký světelný výkon

### Šetřící energii

- Vestavěná LED jako součást systému
- 80% úspora energie

# Přednosti

## Snadná údržba



## Rovnoměrná distribuce světla



## Dlouhá životnost



Zdroj světla, na který se můžete spolehnout. Integrované diody LED použité v tomto svítidle Philips vydrží až 15 000 hodin (což se rovná 15 letům, vycházíme-li z průměrného používání 3 hodiny denně, při nejméně 13 000 spínacích cyklech). Je opravdu příjemné pomyslet na to, že se nebudete muset starat o údržbu ani o výměnu žárovky a zároveň se budete těšit z perfektního světelného prostředí ve vaší domácnosti.

## Vysoký světelný výkon

Vysoce kvalitní světlo se silným světelným výkonem. Světlo svítí v 40° vyzařovacím úhlu, který je pro bodové světlo ideální.

## Integrovaný LED světelný zdroj



Světelný zdroj, kterému můžete důvěřovat. S integrovaným světelným zdrojem LED se nebudete muset starat o údržbu nebo výměnu žárovky a doma budete mít dokonalé světelné prostředí.

## 80% úspora energie



Až 80% úspora energie ve srovnání se standardní žárovkou.

# Specifikace

## Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér

## Design a provedení

- Barva: White
- Materiál: Kov, Plast

## Odolnost

- Počet cyklů zapnutí: 15 000

## Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

## Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Nastavitelné bodové světlo: Ne
- Stmívatelné pomocí dálkového ovladače: Ne
- Integrované LED: Ano
- Obsahuje dálkové ovládání: Ne

## Charakteristika světla

- Konzistence barev: 6 SDCM
- Index podání barev (CRI): 80
- Doba zahřívání do 60 % světla: <2

## Různé

- Speciálně navrženo pro: Ložnice, Obývací pokoj, Jídlna, Kuchyně, Domácí kancelář, Garáž
- Styl: Nadčasový
- Typ: Stropní svítidla
- EyeComfort: Ano
- Zvláštní funkce: Stmívatelné, SceneSwitch

## Další charakteristiky

- Proud žárovky: 150 mA
- Účinnost: 100 lm/W

## Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 0,66 kg
- Výška: 6,7 cm
- Délka: 35 cm
- Šířka: 35 cm

## Servis

- Záruka: 5 let

## Technické údaje

- Životnost až: 15 000 h
- Průměr: 350 mm
- Celkový světelný tok svítidla: 1800
- Barva světla: 2700
- Napájení ze sítě: AC 220–240
- Regulovatelné svítidlo: Krokové ovládání stmívání – nepoužívat se stmívačem
- LED: Ano
- Kód IP: IP20
- Třída ochrany: Třída I

## Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8718696169285
- Čistá hmotnost: 0,66 kg
- Hrubá hmotnost: 0,92 kg
- Výška: 38,8 cm
- Délka: 7,4 cm
- Šířka: 38,7 cm



Datum vydání: 2024-11-21  
Verze: 0.879

© 2024 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)