

# PHILIPS

4× stropní/nástěnné  
bodové svítidlo Titan

Stropní / nástěnná bodová  
svítidla

Bez žárovky

Hliník



8718696156025



## Radostný život v každém okamžiku

Pořídte si tento praktický bodový zdroj Philips k sobě domů. Vyberte si žárovku Philips GU10 LED, která bude odpovídat vašemu stylu bodového světla a zajistí vám vysoce kvalitní a dlouhotrvající světlo.

### Snadné použití

- Nastavitelné bodové světlo
- Žárovka není součástí balení

### Špičková kvalita

- Kvalitní materiál s dlouhou životností

### Zvláštní vlastnosti

- Pro jakoukoli místnost v interiéru

# Přednosti

## Nastavitelné bodové světlo



Namířte světlo požadovaným směrem jednoduchým nastavením, otočením nebo nakloněním bodového světla.

## Žárovka není součástí balení

Toto svítidlo je prodáváno bez žárovky, abyste si mohli zvolit světelný tok, který se nejlépe hodí do vašeho pokoje a odpovídá vašim potřebám. Pokud vaše volba padne na žárovku Philips LED, získáte vysoce kvalitní světelný tok s dlouhou životností.

## Kvalitní materiál s dlouhou životností

Toto bodové svítidlo je vyrobeno z trvanlivých a vysoce kvalitních materiálů s prémiovou povrchovou úpravou. Díky tomu je výrobek pevný a odolný, má dlouhou životnost a bude osvětlovat váš domov po dlouhá léta.

## Pro jakoukoli místnost v interiéru

Toto plně funkční a zároveň velmi elegantní bodové svítidlo Philips ozdobí jakoukoli místnost ve vašem domově.

# Specifikace

## Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér

## Design a provedení

- Barva: hliník
- Materiál: Kov

## Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

## Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Nastavitelné bodové světlo: Ne
- Upevnění click!FIX: Ne
- Přesně směřované světelné paprsky: Ano
- Stmívatelné pomocí dálkového ovladače: Ne
- Upevněte výrobek mimo dosah rukou: Ano
- Obsahuje dálkové ovládání: Ne

## Charakteristika světla

- Doba zahřívání do 60 % světla: <2

## Různé

- Speciálně navrženo pro: Ložnice, Obývací pokoj, Jídlna, Kuchyně, Domácí kancelář, Hala
- Styl: Nadčasový
- Typ: Stropní / nástěnná bodová svítidla
- EyeComfort: Ne
- Zvláštní funkce: ClickFix

## Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 1,245 kg
- Výška: 10 cm
- Délka: 21 cm
- Šířka: 21 cm

## Servis

- Záruka: 2 roky

**Technické údaje**

- Celkový světelný tok svítidla: -
- Napájení ze sítě: AC 220–240
- Regulovatelné svítidlo: Ne
- LED: Ne
- Energetická třída světelného zdroje: žárovka není součástí balení
- Patice/objímka: GU10
- Příkon žárovky: 50W
- Maximální příkon náhradní žárovky: 50 W
- Kód IP: IP20
- Třída ochrany: Třída I

- Vyměnitelný světelný zdroj: Ano
- Počet světelných zdrojů: 4

**Rozměry a hmotnost balení**

- EAN/UPC – výrobek: 8718696156025
- Čistá hmotnost: 1,25 kg
- Hrubá hmotnost: 1,44 kg
- Výška: 24,6 cm
- Délka: 12,1 cm
- Šířka: 24,1 cm
- Číslo materiálu (12NC): 915000873502



Datum vydání: 2024-06-17  
Verze: 0.116

© 2024 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)