

# PHILIPS

Zapuštěné svítidlo  
Donegal

Zapuštěná svítidla

Bez žárovky

Měď a mosaz

8718696160930



## Vytvořte si ten pravý styl osvětlení

Zapuštěná bodová svítidla Philips Donegal jsou vyrobena z prvotřídního korozivzdorného materiálu, který odpuzuje prach a snadno se udržuje. Vyberte si takovou žárovku Philips GU10 LED, která bude ladit se stylem vašich bodových svítidel a během své dlouhé životnosti vám zajistí kvalitní osvětlení.

### **Snadné použití**

- Nastavitelné bodové světlo

### **Navrženo pro váš obývací pokoj i ložnici**

- Bez prachu, bez koroze

### **Špičková kvalita**

- Snadné čištění

# Přednosti

## Nastavitelné bodové světlo



Namiřte světlo požadovaným směrem jednoduchým nastavením, otočením nebo nakloněním bodového světla.

## Snadné čištění

Hladké materiály se snadno čistí, takže váš domov bude stále vypadat skvěle od podlahy až po strop.

## Bez prachu, bez koroze

Speciální materiál, z něhož je zhotoven povrch tohoto zapuštěného bodového svítidla, je odolný proti korozi, minimalizuje usazování prachu a zajišťuje dlouhou životnost vašeho produktu.

# Specifikace

## Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér

## Design a provedení

- Barva: Měď a mosaz
- Materiál: Syntetika

## Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

## Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Stmívatelné pomocí dálkového ovladače: Ne
- Integrované LED: Ne
- Obsahuje dálkové ovládání: Ne

## Charakteristika světla

- Doba zahřívání do 60 % světla: <2

## Různé

- Speciálně navrženo pro: Ložnice, Obývací pokoj, Jídlna, Kuchyně, Domácí kancelář
- Styl: Nadčasový
- Typ: Zapuštěná svítidla
- EyeComfort: Ne

## Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 0,248 kg
- Délka výřezu: 7.0 cm
- Šířka výřezu: 7.0 cm
- Výška: 4 cm
- Délka: 9 cm
- Šířka: 9 cm

## Servis

- Záruka: 2 roky

## Technické údaje

- Napájení ze sítě: AC 220–240
- Regulovatelné svítidlo: Ano
- LED: Ano
- Kód IP: IP20
- Třída ochrany: Třída II

## Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8718696160930
- Čistá hmotnost: 0,25 kg
- Hrubá hmotnost: 0,36 kg
- Výška: 308 mm
- Délka: 103 mm
- Šířka: 53 mm



Datum vydání: 2025-03-11  
Verze: 0.194

© 2025 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenesse odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)