

PHILIPS

Zapuštěné svítidlo
Donegal

Zapuštěná svítidla

Bez žárovky

Šedá

8718696160947



Vytvořte si ten pravý styl osvětlení

Zapuštěná bodová svítidla Philips Donegal jsou vyrobena z prvotřídního korozivzdorného materiálu, který odpuzuje prach a snadno se udržuje. Vyberte si takovou žárovku Philips GU10 LED, která bude ladit se stylem vašich bodových svítidel a během své dlouhé životnosti vám zajistí kvalitní osvětlení.

Snadné použití

- Nastavitelné bodové světlo

Navrženo pro váš obývací pokoj i ložnici

- Bez prachu, bez koroze

Špičková kvalita

- Snadné čištění

Přednosti

Nastavitelné bodové světlo



Namiřte světlo požadovaným směrem jednoduchým nastavením, otočením nebo nakloněním bodového světla.

Snadné čištění

Hladké materiály se snadno čistí, takže váš domov bude stále vypadat skvěle od podlahy až po strop.

Bez prachu, bez koroze

Speciální materiál, z něhož je zhotoven povrch tohoto zapuštěného bodového svítidla, je odolný proti korozi, minimalizuje usazování prachu a zajišťuje dlouhou životnost vašeho produktu.

Specifikace

Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér

Design a provedení

- Barva: Šedá
- Materiál: Syntetika

Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Stmívatelné pomocí dálkového ovladače: Ne
- Integrované LED: Ne
- Obsahuje dálkové ovládání: Ne

Charakteristika světla

- Doba zahřívání do 60 % světla: <2

Různé

- Speciálně navrženo pro: Ložnice, Obývací pokoj, Jídlna, Kuchyně, Domácí kancelář
- Styl: Nadčasový
- Typ: Zapuštěná svítidla
- EyeComfort: Ne

Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 0,248 kg
- Délka výřezu: 7.0 cm
- Šířka výřezu: 7.0 cm
- Výška: 4 cm
- Délka: 9 cm
- Šířka: 9 cm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické údaje

- Napájení ze sítě: AC 220–240
- Regulovatelné svítidlo: Ano
- LED: Ano
- Kód IP: IP20
- Třída ochrany: Třída II

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8718696160947
- Čistá hmotnost: 0,25 kg
- Hrubá hmotnost: 0,36 kg
- Výška: 308 mm
- Délka: 103 mm
- Šířka: 53 mm
- Číslo materiálu (12NC): 915005424031



Datum vydání:
2024-06-28
Verze: 0.175

© 2024 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenesse odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com