

# PHILIPS


Světelný pás, 5 m,  
RGB

Světelné pásy


RGB

Průsvitná

Stmívatelné;RGB



8718696164242



## Barevné světlo sladěné s vaší náladou

Měňte atmosféru v místnosti podle toho, co právě děláte.

### Ovládání

- Všechny funkce stropního ventilátoru a světla je možné snadno řídit pomocí dálkového ovládání. Světlo nebo ventilátor můžete zapnout či vypnout, můžete si vybrat ze tří rychlostí ventilátoru, přepínat nastavení světla SceneSwitch, použít funkci „baterky“ nebo nastavit některý z pěti časovačů.

# Přednosti

## Dálkové ovládání přibaleno

Všechny funkce stropního ventilátoru a světla je možné snadno řídit pomocí dálkového ovládání. Světlo nebo

ventilátor můžete zapnout či vypnout, můžete si vybrat ze tří rychlostí ventilátoru, přepínat nastavení světla SceneSwitch, použít funkci

„baterky“ nebo nastavit některý z pěti časovačů.

# Specifikace

## Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér

## Design a provedení

- Barva: Průhledná
- Materiál: Plast

## Odolnost

- Počet cyklů zapnutí: 15 000

## Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

## Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Nastavitelné bodové světlo: Ne
- Stmívatelné pomocí dálkového ovladače: Ne
- Integrované LED: Ano
- Vypínač na kabelu: Ano
- Obsahuje napájecí adaptér: Ano
- Obsahuje dálkové ovládání: Ne

## Charakteristika světla

- Vyzařovací úhel: 110 stupňů
- Index podání barev (CRI): 45

## Světelný řetěz / světelný pás

- Prodloužitelné: Ne

## Různé

- Speciálně navrženo pro: Ložnice, Obývací pokoj, Jídlna, Kuchyně, Domácí kancelář, Hala
- Styl: Nadčasový
- Typ: Světelné pásy
- EyeComfort: Ne
- Zvláštní funkce: Stmívatelné, RGB barvy

## Další charakteristiky

- Proud žárovky: 200 mA
- Účinnost: 20 lm/W

## Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 0,205 kg
- Výška: 0,26 cm
- Délka: 500 cm
- Šířka: 1 cm

## Servis

- Záruka: 2 roky

## Technické údaje

- Životnost až: 20 000 h
- Celkový světelný tok svítidla: -
- Barva světla: RGB
- Napájení ze sítě: AC 220–240
- Regulovatelné svítidlo: Krokové ovládání stmívání – nepoužívat se stmívačem
- LED: Ano
- Kód IP: IP20
- Třída ochrany: Třída II

## Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8718696164242
- Čistá hmotnost: 0,28 kg
- Hrubá hmotnost: 0,32 kg
- Výška: 16 cm
- Délka: 5,5 cm
- Šířka: 16 cm
- Číslo materiálu (12NC): 929003168501



Datum vydání: 2024-06-15  
Verze: 0.268

© 2024 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenesse odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)