

PHILIPS

Downlight

Funkční

MESON

White



8718696173633



Příjemné světlo LED šetrné k vašim očím

Svítlidla Philips LED vyzařují světlo, které je příjemné pro vaše oči.

Jednoduše zážitek

- Ideální pro místnosti s nízkým stropem, umožňuje realizovat nepřekážející a subtilní upevnění.

Světelný efekt

- Jasně, rovnoměrně vyzařující světlo

Bezpečnost

- Bez škodlivého UV záření

Montáž

- Snadná instalace díky vestavěnému předradníku.

Odolnost

- Dlouhá životnost – až 15 000 hodin

Přednosti

Vhodné pro místnosti s nízkým stropem Štíhlý design

Jasně, rovnoměrně vyzařující světlo
Pokud si chcete opravdu dobře prosvětlit místnost, vyberte si toto světlo, které rovnoměrně prozáří celý prostor.

Bez škodlivého UV záření

Výrobek je navržen tak, aby eliminoval jakékoli potenciálně škodlivé UV záření.

Dlouhá životnost – až 15 000 hodin

Technologie Philips LED prodlužuje životnost výrobku až na 15 000 hodin.

Snadná instalace díky vestavěnému předřadníku.

Umožňuje provádět instalaci bezpečně a snadno i bez znalostí elektroinstalačních postupů.

Specifikace

Design a provedení

- Barva: White
- Materiál: Plast

Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Nastavitelné bodové světlo: Ne
- Stmívatelné pomocí dálkového ovladače: Ne
- Integrované LED: Ano
- Obsahuje dálkové ovládání: Ne

Charakteristika světla

- Vyzařovací úhel: 110 stupňů
- Index podání barev (CRI): 80

Různé

- EyeComfort: Ano

Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 0,11 kg
- Délka výřezu: 12,5 cm
- Šířka výřezu: 12,5 cm
- Výška: 4,7 cm
- Délka: 14 cm
- Vzdálenost zapuštění: 10,5 cm
- Šířka: 14 cm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické údaje

- Životnost až: 15 000 h
- Celkový světelný tok svítidla: 960
- Barva světla: 4000
- Napájení ze sítě: 220–240
- Regulovatelné svítidlo: Ne
- LED: Ano
- Příkon žárovky: 12,5
- Kód IP: IP20
- Třída ochrany: Třída II

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8718696173633
- Čistá hmotnost: 0,09 kg
- Hrubá hmotnost: 0,14 kg
- Výška: 14,3 cm
- Délka: 15,1 cm
- Šířka: 5,4 cm
- Číslo materiálu (12NC): 915005806101



Datum vydání: 2024-06-14
Verze: 0.236

© 2024 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenesse odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com