

PHILIPS


Zapuštěné svítidlo
Pomeron

Zapuštěná svítidla

2700 K

White

Stmívatelné



8718696173794



Jedno svítidlo, váš vypínač a tři nastavení světla

Upravte si jas podle nálady. Stropní svítidlo Philips SceneSwitch LED nabízí tři úrovně jasu, které se skvěle hodí pro každou příležitost. Není třeba stmívač ani další instalace – stačí použít stávající vypínač.

Sladte své interiéry

- Dekorativní metalická úprava

Světelný efekt

- Jasný a úzký paprsek

Bezpečnost

- Bez škodlivého UV záření

Ovládání

- Krokové stmívání

Odolnost

- Dlouhá životnost – až 15 000 hodin

Přednosti

Dekorativní metalická úprava

Nadčasový kovový dekor dodává modern nádech.

Jasný a úzký paprsek

Přitáhněte pozornost na jídelní stůl, nebo jakýkoliv jiný prvek v interiéru pomocí soustředěného světla.

Bez škodlivého UV záření

Výrobek je navržen tak, aby eliminoval jakékoli potenciálně škodlivé UV záření.

Krokové stmívání

Navodte si příjemnou atmosféru pro daný okamžik pomocí různých úrovní stmívání.

Dlouhá životnost – až 15 000 hodin

Technologie Philips LED prodlužuje životnost výrobku až na 15 000 hodin.

Specifikace

Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér

Design a provedení

- Barva: White
- Materiál: Kov, Plast

Odolnost

- Počet cyklů zapnutí: 7 500

Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Nastavitelné bodové světlo: Ano
- Stmívatelné pomocí dálkového ovladače: Ne
- Integrované LED: Ano
- Obsahuje dálkové ovládání: Ne

Charakteristika světla

- Vyzařovací úhel: 30 stupňů
- Konzistence barev: 5 SDCM
- Index podání barev (CRI): 80

Různé

- Speciálně navrženo pro: Ložnice, Obývací pokoj, Jídelna, Kuchyně, Domácí kancelář
- Styl: Nadčasový
- Typ: Zapuštěná svítidla
- EyeComfort: Ano
- Zvláštní funkce: Stmívatelné

Další charakteristiky

- Proud žárovky: 44 mA
- Účinnost: 58 lm/W

Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 0,113 kg
- Délka výřezu: 7.0 cm
- Šířka výřezu: 7.0 cm
- Výška: 6,2 cm
- Délka: 9 cm
- Vzdálenost zapuštění: 3,5 cm
- Šířka: 9 cm

Servis

- Záruka: 2 roky

Technické údaje

- Životnost až: 15 000 h
- Průměr: 107,4 mm
- Celkový světelný tok svítidla: 330
- Barva světla: 2700
- Napájení ze sítě: AC 220–240
- Regulovatelné svítidlo: Krokové ovládání stmívání – nepoužívat se stmívačem
- LED: Ano
- Příkon žárovky: 5
- Kód IP: IP20
- Třída ochrany: Třída II

8718696173794

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8718696173794
- Čistá hmotnost: 0,11 kg
- Hrubá hmotnost: 0,17 kg
- Výška: 8,5 cm
- Délka: 9,3 cm
- Šířka: 9,3 cm



Datum vydání: 2024-11-21
Verze: 0.213

© 2024 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenesou odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com