

# PHILIPS


Zapuštěné svítidlo  
Pomeron

Zapuštěná svítidla

2700 K

White

Stmívatelné



8718696173817



## Jedno svítidlo, váš vypínač a tři nastavení světla

Upravte si jas podle nálady. Stropní svítidlo Philips SceneSwitch LED nabízí tři úrovně jasu, které se skvěle hodí pro každou příležitost. Není třeba stmívač ani další instalace – stačí použít stávající vypínač.

### Sladte své interiéry

- Dekorativní metalická úprava

### Světelný efekt

- Jasný a úzký paprsek

### Bezpečnost

- Bez škodlivého UV záření

### Ovládání

- Krokové stmívání

### Odolnost

- Dlouhá životnost – až 15 000 hodin

# Přednosti

## Dekorativní metalická úprava

Nadčasový kovový dekor dodává modern nádech.

## Jasný a úzký paprsek

Přitáhněte pozornost na jídelní stůl, nebo jakýkoliv jiný prvek v interiéru pomocí soustředěného světla.

## Bez škodlivého UV záření

Výrobek je navržen tak, aby eliminoval jakékoli potenciálně škodlivé UV záření.

## Krokové stmívání

Navodte si příjemnou atmosféru pro daný okamžik pomocí různých úrovní stmívání.

## Dlouhá životnost – až 15 000 hodin

Technologie Philips LED prodlužuje životnost výrobku až na 15 000 hodin.

# Specifikace

## Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér

## Design a provedení

- Barva: White
- Materiál: Kov, Plast

## Odolnost

- Počet cyklů zapnutí: 7 500

## Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

## Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Nastavitelné bodové světlo: Ano
- Stmívatelné pomocí dálkového ovladače: Ne
- Integrované LED: Ano
- Obsahuje dálkové ovládání: Ne

## Charakteristika světla

- Vyzařovací úhel: 30 stupňů
- Konzistence barev: 5 SDCM
- Index podání barev (CRI): 80

## Různé

- Speciálně navrženo pro: Ložnice, Obývací pokoj, Jídelna, Kuchyně, Domácí kancelář
- Styl: Nadčasový
- Typ: Zapuštěná svítidla
- EyeComfort: Ano
- Zvláštní funkce: Stmívatelné

## Další charakteristiky

- Proud žárovky: 60 mA
- Účinnost: 54 lm/W

## Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 0,127 kg
- Délka výřezu: 7.0 cm
- Šířka výřezu: 7.0 cm
- Výška: 6,2 cm
- Délka: 9 cm
- Vzdálenost zapuštění: 3,15 cm
- Šířka: 9 cm

## Servis

- Záruka: 2 roky

## Technické údaje

- Životnost až: 15 000 h
- Průměr: 107,4 mm
- Celkový světelný tok svítidla: 420
- Barva světla: 2700
- Napájení ze sítě: AC 220–240
- Regulovatelné svítidlo: Krokové ovládání stmívání – nepoužívat se stmívačem
- LED: Ano
- Příkon žárovky: 7
- Kód IP: IP20
- Třída ochrany: Třída II

**Rozměry a hmotnost balení**

- EAN/UPC – výrobek: 8718696173817
- Čistá hmotnost: 0,13 kg
- Hrubá hmotnost: 0,19 kg
- Výška: 8,8 cm
- Délka: 9,3 cm
- Šířka: 9,3 cm



Datum vydání: 2024-11-21  
Verze: 0.246

© 2024 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenes odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)