

PHILIPS

Matná žárovka s tradičním
vzhledem 60 W A60 E27

LED

2700 K

806 lm

15 000 h

Nestmívatelné



8718696472187



Žárovka, která nemá obdoby

Dobře známé tvary, které se vám líbí. Klasický vzhled žárovky, ale asi o 80 % nižší spotřeba elektřiny. Široký paprsek zajišťuje dokonalé a rovnoměrné vyzařování světla.

Vysoce kvalitní světlo

- Navrženo pro pohodlí vašich očí

Vytvořte to správné osvětlení pro váš domov

- Ideální pro celkové osvětlení místností

Světlo, nikoli pouhé osvětlení

- Retro styl, moderní technologie LED

Přednosti

Navrženo pro pohodlí vašich očí



Není těžké pochopit, že nevhodné osvětlení může být pro oči namáhavé. Je-li světlo příliš jasné, oslňuje. Je-li

příliš měkké, dochází k blikání. Nyní si můžete své prostředí jemně osvětlit světly LED, která jsou navržena, aby byla pro oči příjemná. Vytvoříte si tak ve svém domově dokonalé prostředí.

Retro styl, moderní LED

Žárovky LED Classic jsou založené na standardní úsporné technologii LED. Nyní můžete získat tuto žárovku s moderní technologií v retro stylu.

Ideální pro celkové osvětlení



Moderní osvětlení pomocí standardních LED žárovek Philips pro osvětlení všeho kolem – dokonalá volba pro celkové osvětlení.

Specifikace

Charakteristika zdroje

- Tvar: Žárovka
- Zamýšlené použití: Interiér
- Tvar svítidla: Nesměrovatelná žárovka
- Patice: E27
- Stmívatelné: Ne

Rozměry zářivky

- Výška: 10,6 cm
- Šířka: 6 cm

Odolnost

- Počet cyklů zapnutí: 20 000
- Nominální životnost: 15 000 h

Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

Charakteristika světla

- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 2700 K
- Jmenovitý světelný tok: 806 lm
- Doba zahřívání do 60 % světla: Okamžité rozsvícení plného světla

Různé

- EyeComfort: Ano

Další charakteristiky

- Účinnost: 115 lm/W

Informace o balení

- Produktová řada: EyeComfort
- EAN: 8718696472187
- EOC: 871869647218700
- Název produktu: LED classic 60W A60 E27 WW FR ND 1CT/6

Spotřeba elektrické energie

- Účinník: 0.51
- Napětí: 220-240 V
- Příkon: 7 W
- Ekvivalentní příkon: 60 W
- Štítek energetické účinnosti (EEL): E

Rozměry a hmotnost výrobku

- Délka: 11 cm

Technické údaje

- Frekvence: 50-60 Hz
- Registrační číslo EPREL: 1825136
- Referenční měření toku: Sphere

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8718696472187
- Čistá hmotnost: 0,04 kg
- Hrubá hmotnost: 0,05 kg
- Výška: 10,7 cm
- Délka: 5,9 cm
- Šířka: 5,9 cm



Datum vydání: 2025-03-18
Verze: 0.956

© 2025 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com