

# PHILIPS

Stropní svítidlo  
Shore, 17 W

Stropní svítidla

4000 K

White



8718699729073



## Příjemné světlo LED šetrné k vašim očím

Svítidla Philips LED vyzařují světlo, které je příjemné pro vaše oči.

### Jednoduše zážitek

- Snadná instalace

### Světelný efekt

- Rovnoměrné vyzařování světla

### Špičková kvalita

- EyeComfort – světlo příjemné pro oči
- Snadné čištění

# Přednosti

## Snadná instalace

Instalace je velmi snadná. Svítidlo stačí bezpečně upevnit nebo zavěsit na zeď či strop, připojit a zapnout.

## Snadné čištění

Hladké materiály se snadno čistí, takže váš domov bude stále vypadat skvěle od podlahy až po strop.

## Rovnoměrné vyzařování světla

Svítidlo rovnoměrně a jednotně osvětlí každou místnost.

## Pohodlí pro oči

Nekvalitní osvětlení může namáhat oči. Řada z nás tráví mnoho času uvnitř. Je proto mnohem důležitější než kdy dříve, aby váš domov byl správně osvětlen. Naše výrobky splňují nejpřísnější zkušební kritéria, včetně blikání, stroboskopického efektu, oslnění, podání barev a efektů tlumení, a splňují proto požadavky EyeComfort. LED žárovky Philips nejenže vyzařují příjemné světlo, ale také si tyto charakteristiky uchovávají po celou dobu životnosti. Jsou schopny poskytovat světlo o neměnné kvalitě, intenzitě a barvě po dobu delší než desetiletí. Přejděte na světlo, které je pohodlné pro oči. Vaše oči vám poděkují.

# Specifikace

## Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér

## Design a provedení

- Barva: White
- Materiál: Kov, Plast

## Odolnost

- Počet cyklů zapnutí: 15 000

## Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

## Obsahuje funkce/příslušenství navíc

- Nastavitelné bodové světlo: Ne
- Stmívatelné pomocí dálkového ovladače: Ne
- Integrované LED: Ano
- Obsahuje dálkové ovládání: Ne

### Charakteristika světla

- Konzistence barev: 6 SDCM
- Index podání barev (CRI): 80
- Doba zahřívání do 60 % světla: <2

### Různé

- Speciálně navrženo pro: Ložnice, Obývací pokoj, Jídelna, Kuchyně, Domácí kancelář, Garáž
- Styl: Nadčasový
- Typ: Stropní svítidla
- EyeComfort: Ano

### Další charakteristiky

- Proud žárovky: 142 mA
- Účinnost: 111 lm/W

### Rozměry a hmotnost výrobku

- Čistá hmotnost: 0,45 kg
- Výška: 7,2 cm
- Délka: 32 cm
- Šířka: 32 cm

### Servis

- Záruka: 5 let

### Technické údaje

- Životnost až: 15 000 h
- Průměr: 320 mm
- Celkový světelný tok svítidla: 1900
- Barva světla: 4000
- Napájení ze sítě: AC 220–240
- Regulovatelné svítidlo: Ne
- LED: Ano
- Kód IP: IP20
- Třída ochrany: Třída I

### Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8718699729073
- Čistá hmotnost: 0,52 kg
- Hrubá hmotnost: 0,8 kg
- Výška: 7,5 cm
- Délka: 35,2 cm
- Šířka: 35,2 cm



Datum vydání: 2024-11-21  
Verze: 0.259

© 2024 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)