

PHILIPS

Matná filamentová žárovka
ve tvaru svíčky 60 W, P45
E27

LED

2700 K

806 lm

15 000 h



8718699762858



Hřejivé bílé světlo a světelná kvalita bez kompromisů

Tradiční tvary, které dobře znáte a líbí se vám. Díky nejnovější technologii LED používají zhruba o 85 % méně energie než tradiční žárovky a vydrží desetkrát déle.

Vyberte si jednoduchou náhradu za vaše staré žárovky

- Stejný tvar a velikost jako standardní žárovka

Vytvořte to správné osvětlení pro váš domov

- Dokonalé pro dekorativní svítidla

Vysoce kvalitní LED svítidlo, které vydrží celá desetiletí

- Navrženo pro pohodlí vašich očí

Přednosti

Nahrazuje standardní žárovky



Krásný tvar a důvěrně známé rozměry této LED žárovky představují moderní úsporné osvětlovací řešení a dokonalou i trvale udržitelnou náhradu tradiční obyčejné žárovky.

Dokonalé pro dekorativní svítidla



Moderní osvětlení LED žárovek Philips typu lustr pro použití v dekorativních svítidlech, jako jsou lustry, stropní ventilátory, osvětlovací lišty a sloupová svítidla.

Navrženo pro pohodlí vašich očí



Není těžké pochopit, že nevhodné osvětlení může být pro oči namáhavé. Je-li světlo příliš jasné, oslňuje. Je-li příliš měkké, dochází k blikání. Nyní si můžete své prostředí jemně osvětlit LED světly, která jsou navržena, aby byla pro oči příjemná. Navodíte si tak u sebe doma dokonalou atmosféru.

Specifikace

Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér
- Tvar svítidla: Nesměrovatelný lustrový zdroj
- Patice: E27
- Stmívatelné: Ne
- Povrchová úprava žárovky: Matná
- Materiál světelného zdroje: Sklo

Rozměry zářivky

- Výška: 7,8 cm
- Šířka: 4,5 cm

Odolnost

- Počet cyklů zapnutí: 20 000
- Nominální životnost: 15 000 h

Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

Charakteristika světla

- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 2700 K
- Jmenovitý světelný tok: 806 lm
- Doba zahřívání do 60 % světla: Okamžité rozsvícení plného světla
- Kód barvy: 827 | CCT of 2700K

Různé

- EyeComfort: Ano
- LED inovace: EyeComfort

Další charakteristiky

- Účinnost: 124 lm/W

Informace o balení

- EAN: 8718699762858
- EOC: 871869976285800
- Název produktu: LED classic 60W E27 WW P45 FR ND RFSRT4

Spotřeba elektrické energie

- Účinník: 0.55
- Napětí: 220-240 V
- Příkon: 6,5 W
- Ekvivalentní příkon: 60 W
- Štítek energetické účinnosti (EEL): E

Rozměry a hmotnost výrobku

- Délka: 7,8 cm

Technické údaje

- Frekvence: 50-60 Hz
- Registrační číslo EPREL: 1825191

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8718699762858
- Čistá hmotnost: 0,02 kg
- Hrubá hmotnost: 0,04 kg
- Výška: 12,7 cm
- Délka: 5,3 cm
- Šířka: 6,3 cm



Datum vydání: 2025-03-18
Verze: 0.300

© 2025 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenesou odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.