

# PHILIPS

Čirá žárovka typu svíce  
s tradičním vzhledem,  
25 W BA35 E14

LED

2700 K

250 lm

15 000 h



8718699763190



## Hřejivé bílé světlo a světelná kvalita bez kompromisů

Tradiční tvary, které dobře znáte a líbí se vám. Díky nejnovější technologii LED používají zhruba o 85 % méně energie než tradiční žárovky a vydrží desetkrát déle.

### **Vyberte si jednoduchou náhradu za vaše staré žárovky**

- Stejný tvar a velikost jako standardní žárovka

### **Vytvořte to správné osvětlení pro váš domov**

- Ideální pro celkové osvětlení místností

### **Vysoce kvalitní LED svítidlo, které vydrží celá desetiletí**

- Navrženo pro pohodlí vašich očí

# Přednosti

## Nahrazuje obyčejné žárovky

Tato úsporná žárovka LED s krásným designem a důvěrně známým tvarem je dokonalou a udržitelnou náhradou tradičních žárovek.

## Ideální pro celkové osvětlení



Moderní osvětlení pomocí standardních LED žárovek Philips pro osvětlení všeho kolem – dokonalá volba pro celkové osvětlení.

## Navrženo pro pohodlí vašich očí



Není těžké pochopit, že nevhodné osvětlení může být pro oči namáhavé. Je-li světlo příliš jasné, oslňuje. Je-li příliš měkké, dochází k blikání. Nyní si můžete své prostředí jemně osvětlit světly LED, která jsou navržena, aby byla pro oči příjemná. Vytvořte si doma dokonalé prostředí.

# Specifikace

## Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér
- Tvar svítidla: Nesměrovatelná svíčka
- Patice: E14
- Typ skla: Čiré
- Stmívatelné: Ne
- Povrchová úprava žárovky: Čiré
- Materiál žárovky: Sklo

## Rozměry zářivky

- Výška: 12,3 cm
- Šířka: 3,5 cm

## Design a provedení

- Materiál: Sklo

## Odolnost

- Počet cyklů zapnutí: 20 000
- Nominální životnost: 15 000 h

## Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

## Charakteristika světla

- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 2700 K
- Jmenovitý světelný tok: 250 lm
- Doba zahřívání do 60 % světla: Okamžité rozsvícení plného světla
- Kód barvy: 827 | CCT of 2700K

## Různé

- EyeComfort: Ano
- LED inovace: EyeComfort

## Další charakteristiky

- Účinnost: 125 lm/W

**Informace o balení**

- EAN: 8718699763190
- EOC: 871869976319000
- Název produktu: LED classic 25W BA35 E14 WW CL ND RFSRT4

**Spotřeba elektrické energie**

- Účinnost: 0.41
- Napětí: 220-240 V
- Příkon: 2 W
- Ekvivalentní příkon: 25 W
- Štítek energetické účinnosti (EEL): E

**Rozměry a hmotnost výrobku**

- Délka: 12,3 cm

**Technické údaje**

- Frekvence: 50-60 Hz
- Registrační číslo databáze EPREL: 387361

**Rozměry a hmotnost balení**

- EAN/UPC – výrobek: 8718699763190
- Čistá hmotnost: 0,01 kg
- Hrubá hmotnost: 0,03 kg
- Výška: 14,6 cm
- Délka: 4,6 cm
- Šířka: 6,3 cm
- Číslo materiálu (12NC): 929001238455



Datum vydání:  
2024-09-06  
Verze: 0.134

© 2024 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenes odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)