

PHILIPS

Matná žárovka s tradičním vzhledem 100 W, A60 2x E27

LED

4000 K

1521 lm

15 000 h



8718699763718



Jasně a velmi kvalitní osvětlení LED

Tradiční tvary, které dobře znáte a líbí se vám. Díky nejnovější technologii LED používají zhruba o 86 % méně energie než tradiční žárovky a vydrží desetkrát déle.

Vyberte si jednoduchou náhradu za vaše staré žárovky

- Stejný tvar a velikost jako standardní žárovka

Vytvořte to správné osvětlení pro váš domov

- Ideální pro celkové osvětlení místností

Vysoce kvalitní LED svítidlo, které vydrží celá desetiletí

- Navrženo pro pohodlí vašich očí

Přednosti

Nahrazuje standardní žárovky



Krásný tvar a důvěrně známé rozměry této LED žárovky představují moderní úsporné osvětlovací řešení a dokonalou i trvale udržitelnou náhradu tradiční obyčejné žárovky.

Ideální pro celkové osvětlení



Moderní osvětlení pomocí standardních LED žárovek Philips pro osvětlení všeho kolem – dokonalá volba pro celkové osvětlení.

Navrženo pro pohodlí vašich očí



Není těžké pochopit, že nevhodné osvětlení může být pro oči namáhavé. Je-li světlo příliš jasné, oslňuje. Je-li příliš měkké, dochází k blikání. Nyní si můžete své prostředí jemně osvětit LED světly, která jsou navržena, aby byla pro oči příjemná. Navodíte si tak u sebe doma dokonalou atmosféru.

Specifikace

Charakteristika zdroje

- Zamýšlené použití: Interiér
- Tvar svítidla: Nesměrovatelná žárovka
- Patice: E27
- Stmívatelné: Ne
- Povrchová úprava žárovky: Matná
- Materiál světelného zdroje: Sklo

Rozměry zářivky

- Výška: 10,4 cm
- Šířka: 6 cm

Odolnost

- Počet cyklů zapnutí: 20 000
- Nominální životnost: 15 000 h

Ochrana životního prostředí

- Disposal of the product: Na konci (ekonomické) životnosti výrobek zlikvidujte v souladu s místními předpisy a nelikvidujte jej s běžným domovním odpadem. Správná likvidace produktů přispívá k ochraně před případnými nežádoucími vlivy na životní prostředí a zdraví.

Charakteristika světla

- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 4000 K
- Jmenovitý světelný tok: 1521 lm
- Doba zahřívání do 60 % světla: 0,5 s
- Kód barvy: 840 | CCT of 4000K
- Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.): 4000 K
- Světelný tok: 1 521 lm
- Hodnota stroboskopického efektu (SVM): 0,4
- Měrný výkon (jmen.) (nom.): 144,00 lm/W

Různé

- EyeComfort: Ano
- LED inovace: EyeComfort

Další charakteristiky

- Účinnost: 144 lm/W
- Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS: Ano

Informace o balení

- EAN: 8718699763718
- EOC: 871869976371800
- Název produktu: LED classic 100W A60 E27 CW FR ND 2SRT6

Spotřeba

- Účinník (zlomek): 0.52

Spotřeba elektrické energie

- Účinník: 0.52
- Napětí: 220-240 V
- Příkon: 10,5 W
- Ekvivalentní příkon: 100 W
- Spotřeba energie: 10,5 W
- Štítek energetické účinnosti (EEL): D

Rozměry a hmotnost výrobku

- Délka: 10,4 cm

Jmenovité hodnoty

- Jmenovitá životnost: 15 000 h

Technické údaje

- Frekvence: 50-60 Hz
- Registrační číslo EPREL: 387432
- Referenční měření toku: Sphere
- Hodnota blikání (PstLM): 1
- Frekvence sítě: 50 to 60 Hz
- Stmívatelné: Ne
- Patice krytky: E27

Rozměry a hmotnost balení

- EAN/UPC – výrobek: 8718699763718
- Čistá hmotnost: 0,06 kg
- Hrubá hmotnost: 0,1 kg
- Výška: 14,6 cm
- Délka: 6,5 cm
- Šířka: 13 cm



Datum vydání: 2025-03-17
Verze: 0.298

© 2025 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com